



Atualize a sua base de instalação de luminária tradicional para uma alternativa LED mais energeticamente eficiente e preparada para o futuro.

Heritage LED Retrofit IP66

Especialmente concebido para as luminárias convencionais e para primeira geração de variantes LED, o nosso kit de retrofit LED clássico IP66 fornece várias vantagens assinaláveis: as instalações existentes tornam-se mais energeticamente eficientes e seguras, com uma classificação de compartimento mais fiável (IP66). Além disso, a estética histórica ou tradicional da luminária é totalmente conservada. Graças à sua gama específica de passe-partouts, o kit de LED clássico permite um retrofit rápido e fácil nas nossas luminárias (ou LEDs) convencionais Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2, enquanto um passe-partout universal e ajustável completa a gama e permite o retrofit na maioria dos tipos de luminária quadrada, incluindo não Philips. O kit de retrofit LED clássico é fornecido com uma grande escolha de óticas personalizadas para aplicações, permitindo a substituição ponto a ponto das fontes de luz convencionais. A plataforma LED otimizada Philips Ledgine de alto rendimento permite poupanças de custos significativas em comparação com a iluminação pública convencional e oferece um rápido retorno do investimento. O kit de retrofit LED clássico oferece uma ampla gama de temperaturas de cor quentes padrão, o

Heritage LED Retrofit IP66

que ajuda a assegurar que a instalação mantém a atmosfera acolhedora das lâmpadas de sódio. O kit de retrofit LED clássico foi concebido para clientes que procuram formas de reduzir os seus custos de energia e manutenção com uma solução de instalação fácil, ao mesmo tempo que conservam a estética histórica das suas instalações. Além disso, as luminárias ficam preparadas para futuras atualizações.

Benefícios

- Solução específica ou ajustável, pronta para futuras atualizações: concebida para perdurar no tempo e capaz de se adaptar a alterações tecnológicas
- Luminária energeticamente eficiente: poupa nos custos de energia até 40-60% em comparação com instalações convencionais antigas
- Fiável e de longa duração: custos de manutenção reduzidos e uma maior vida útil – até 100 000 horas

Características

- Kit de retrofit LED IP66, controlador e unidade ótica, para máxima segurança e fiabilidade durante uma longa vida útil
- Adaptação fácil a qualquer luminária clássica quadrangular: passe-partout específico (famílias de produtos Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2) ou ajustável (para tamanhos de luminária com dimensões internas de 305x305 mm até 405x405 mm)
- Grande escolha de temperaturas de cor: 2200 K, 2700 K, 3000 K e 4000 K
- Instalação fácil e rápida no local
- Maior otimização do desempenho do nível de fluxo, possível através do Philips L-Tune

Aplicação

- Rodovias e ruas
- Residências
- Parques e praças


Avisos e Segurança

- Com a exceção da integração deste produto na luminária Philips Jargeau, Villa ou Micenas 1, variantes convencional ou LED, a Signify N.V. não aceita qualquer responsabilidade relativamente à fixação mecânica deste produto em qualquer outra luminária e/ou construção de montagem, e a todos os aspetos relacionados com a fixação. Cabe exclusivamente ao cliente assegurar que este produto é montado e fixado de forma segura e fiável.

Versions



Villa LED retrofit kit with white mask



Micenas 2 LED retrofit kit with black mask

Heritage LED Retrofit IP66

Versions



Micenas 1 LED retrofit kit with black mask







Universal LED retrofit kit with black mask



Round LED retrofit kit with black mask

Desenho dimensional



Heritage LED Retrofit IP66

Desenho dimensional



Detalhes do produto



Universal LED retrofit kit



Universal LED retrofit kit



Micenas 1 LED retrofit kit
passepartout



Universal LED retrofit kit




Universal LED retrofit kit



Universal LED retrofit kit

Heritage LED Retrofit IP66


Detalhes do produto




Universal LED retrofit kit



Universal LED retrofit kit



Micenas 2 LED retrofit kit
passepartout



Round LED retrofit kit
passepartout

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Código da família das lâmpadas	LED50
Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0,01
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Características mecânicas e compartimento	
Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Cor do compartimento	Preto
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09
Código de proteção de entrada	IP66
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	-

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Difusão de feixe da luz da luminária	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 branco quente	3000 K	80
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	152° x 155°	730 branco quente	3000 K	70
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 branco quente	3000 K	80
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	30° - 5° x 153°	830 branco quente	3000 K	80
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	727 branco quente	2700 K	70
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	30° - 5° x 153°	830 branco quente	3000 K	80
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	30° - 5° x 153°	830 branco quente	3000 K	80

Heritage LED Retrofit IP66

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Tipo de ótica
			exterior
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	3.700 lm	Distribuição média 50
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	3.400 lm	Distribuição simétrica 50
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	3.500 lm	Distribuição média 50
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	3.850 lm	Distribuição média 50

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Tipo de ótica
			exterior
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	3.850 lm	Distribuição média 50
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	3.350 lm	Distribuição média 50
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	3.350 lm	Distribuição média 50

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	38 W	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	31,5 W	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	38 W	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	38,5 W	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)
22137600	EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10	35 W	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum
22134500	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	38 W	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum
22138300	EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	38 W	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum

Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
22135200	EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10	EDP768
22132100	EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-	EDP771

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
22131400	EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10	EDP770
22133800	EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-	EDP772

