



Stand-alone 3 uur Interact ready noodverlichting schot

Noodschot draadloos

Nieuwe draadloze noodverlichtingsschotten en een bewakingssysteem waarmee gebouwbeheerders noodverlichting kunnen regelen, bewaken en testen en nalevingsrapporten kunnen opstellen via een beveiligd dashboard in de cloud.

Voordelen

- Bereik naleving door middel van proefondervindelijk testen
- Bespaar tijd en geld op installatie en onderhoud
- Moeiteloos algemene en/of noodverlichting bewaken en beheren in één dashboard

Kenmerken

- Noodverlichtingstests worden geregeld en inzichtelijk gemaakt met behulp van draadloze noodschotten en het Interact Building Manager-systeem met een veilig cloudbaseerd dashboard.
- Hiermee kunnen gebouwbeheerders noodverlichting onderhouden, testen automatiseren en zorgen voor naleving van de regelgeving
- Door algemene verlichting en noodverlichting onder één dashboard te hebben, kunnen kosten worden bespaard en kan het hele verlichtingssysteem efficiënt worden onderhouden en bewaakt.

Toepassing

- Uitgangen en nooduitgang
- Kantoren
- Detailhandel
- Hotels, cafés, restaurants

Noodschot draadloos

Waarschuwingen en veiligheid



- De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt ondersteund met een standaardgarantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Versions

Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Maatschets



Productgegevens

Emergency Bulkhead Wireless,
knock-out holes on the side



Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Emergency Bulkhead Wireless, no
sticker, lights off



Productgegevens

Emergency Bulkhead Wireless, set
of exit legends



Noodschot draadloos

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5000 K
Kleurweergave-index (CRI)	≥70
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	5 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 65

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
Noodverlichting	Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface
Type batterij voor noodverlichting	Lithium
Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+5 tot +45 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.346, 0.356) SDCM<5
Tolerantie lichtstroom	+/-5%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar
8719514880474	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	Nee
8719514880481	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	-

Gegevens lichttechniek

Noodschot draadloos

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.)	
		(nom.)	Lichtstroom
8719514880474	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	120 lm/W	220 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.)	
		(nom.)	Lichtstroom
8719514880481	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	105 lm/W	700 lm

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodstroom
8719514880474	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm

Order Code	Full Product Name	Noodstroom
8719514880481	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm

