



Περιγραφή προϊόντος

HORTI

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές εξωτερικό περίβλημα βελτιστοποιημένη απόδοση και διατήρηση φωτός ανάπτυξης

Οφέλη

- Βελτιστοποιημένη απόδοση για εφαρμογές θερμοκηπίων
- Η διατήρηση υψηλού φωτός ανάπτυξης διασφαλίζει σταθερή και ποιότητα και ποσότητα στη σοδεία για όλη τη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα
- Κεραμικός σωλήνας εκκένωσης με τεχνολογία Μοναδικής Ενσωματωμένης Κεραίας Philips (Unique Philips Integrated Antenna - PIA) για μεγάλη και αξιόπιστη διάρκεια ζωής
- Η εξελιγμένη αντλία απορρόφησης διασφαλίζει τη διατήρηση υψηλού φωτός ανάπτυξης και τις ελάχιστες πρώτες βλάβες
- Σχεδίαση "GreenPower" με βελτιστοποιημένη απόδοση micromol (φως ανάπτυξης)
- Η σχεδίαση "Plus" με την υψηλή αποδοτικότητα μεταφράζεται σε υψηλή απόδοση φωτισμού
- Η σχεδίαση "Agro" με βελτιστοποιημένο φάσμα φωτός


Εφαρμογή

- Εφαρμογές θερμοκηπίων, ακτινοβολήση φυτών, φωτισμός απορρόφησης

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm
MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	47 mm	151 mm	166 mm	279 mm	205 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2000 K
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (lm/W)
		Χ (ονομ.)	Υ (ονομ.)		
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	-	-	29	136 lm/W
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	0,533	0,432	26	142,4 lm/W

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (lm/W)
		Χ (ονομ.)	Υ (ονομ.)		
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	-	-	29	136 lm/W
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	0,533	0,432	26	142,4 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	126 V	430,0 W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	130 V	618,0 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
20196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	473 kWh	20,0 mg
20202415	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	680 kWh	30,0 mg

