



Wolnostojące oprawy podłogowe Philips SmartBalance: połączenie wydajności z inteligentną konstrukcją

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Klienci uwielbiają wolnostojące oprawy podłogowe jako idealne rozwiązanie do osobście sterowanego, elastycznego i wygodnego oświetlenia. Philips SmartBalance gen2 przenosi wolnostojące oprawy podłogowe na zupełnie nowy poziom dzięki jeszcze smuklejszej i inteligentniejszej konstrukcji oraz większej liczbie wariantów zapewniających większą elastyczność. Najnowocześniejsza technologia oświetleniowa i opcje łączności oznaczają, że te wolnostojące oprawy LED zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu efektywności energetycznej. Za pomocą jednej oprawy można oświetlić dwa stanowiska pracy do poziomu wymaganego w biurach, co pozwala jeszcze bardziej obniżyć koszt oświetlenia. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad tymi stylowymi, wolnostojącymi oprawami za sprawą przycisku Touch and Dim znajdującego się na słupku. A dzięki czystej i kompaktowej konstrukcji wtapia się w każde wnętrze. Wolnostojąca oprawa podłogowa LED SmartBalance gen2 została również zaprojektowana z myślą o recyklingu, dzięki czemu stanowi prawdziwie „zielony wybór”.

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Korzyści

- Jednolite, pozbawione odbić światło zapewniające najlepsze oświetlenie biurowe
- Jedna wolnostojąca oprawa podłogowa SmartBalance może oświetlić dwa biurka do poziomu wymaganego dla biur
- Pełna samodzielna kontrola światła na stanowisku pracy: elastyczność i wygoda
- Oszczędność na poziomie >50% w kosztach energii przy 140 lm/W
- Niewielka konstrukcja z pojedynczą smukłą głowicą (39 mm) doskonale uzupełni każde nowoczesne wnętrze

Cechy

- Komfortowe światło z możliwością samodzielnego sterowania i oddzielnym ściemnianiem dla bezpośredniego i pośredniego poziomu światła
- Wybór okrągłych lub ostro zakończonych głowic; stopka w kształcie litery U lub prostokąta
- Jednolite oświetlenie z wysoką jakością światła na suficie (do 14 500 lm) zgodne z normami biurowymi UGR<19, L65<3000cd/m2
- 3000 K, 4000 K, CRI>90
- Długi okres eksploatacji: 100 000 godzin przy L75
- Dostarczana z deklaracją środowiskową produktu

Zastosowanie

- Biura

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa.
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Wersje



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- BK- U foot with Sensor

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Wersje



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- WH- REC foot



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- SI- U foot with Sensor





SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- WH- REC foot



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
SPP- WH- U foot with Sensor

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-WH



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH with sensor

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Więcej o produkcie



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- WH



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK with sensor



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP01



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-SI

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Więcej o produkcie



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-SL_DPP



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
SPP- BK- U foot




SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2_BSWD
DPP03



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
BK- DPP




SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK-BK_DPP

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2


Więcej o produkcie



SmartBalance FFS Gen2_U foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
SI- DPP



SmartBalance FFS Gen2_U foot
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2_REC foot
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
sensor_DPP-BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2_Head
pole Detail- SI



SmartBalance FFS Gen2_FS486F-
BACK_DPP




SmartBalance FFS Gen2 FS486F
Head DPP- SI with sensor

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Więcej o produkcie



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP02



SmartBalance FFS Gen2_U foot SI-
DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS485F
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2_ BSWD
DPP04

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	2 jednostki
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Typ optyki	Symetryczna
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Nie
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Nie
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Nie
58503400		Nie
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Nie
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	-
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Nie
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Nie
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Nie
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Nie
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Nie
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Nie
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Nie
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Nie
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Nie
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Nie
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Nie
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Nie
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Nie
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Nie
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Nie
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Nie
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Nie
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Nie
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Nie
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Nie
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Nie
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność	Strumień Świetlny
		temperatura barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	4000 K	136 lm/W	15 000 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność	Strumień Świetlny
		temperatura barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	3000 K	127 lm/W	15 000 lm

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4000 K	136 lm/W	15 000 lm
58503400		4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	4000 K	136 lm/W	15 000 lm
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12 500 lm
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15 000 lm
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15 000 lm
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15 000 lm
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12 500 lm
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12 500 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15 000 lm
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	4000 K	136 lm/W	15 000 lm
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	3000 K	129 lm/W	12 500 lm
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	3000 K	129 lm/W	12 500 lm
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	3000 K	129 lm/W	12 500 lm
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	4000 K	136 lm/W	15 000 lm
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	3000 K	127 lm/W	15 000 lm
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	139 lm/W	12 500 lm
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	4000 K	136 lm/W	15 000 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	110 W
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	118 W
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	110 W
58503400		90 W
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	110 W
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	90 W
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	90 W
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	110 W
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	90 W
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	97 W
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	90 W
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	97 W
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	90 W
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	97 W
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	110 W
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	118 W
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	90 W
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	110 W

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	-
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	-
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	ActiLume
58503400		ActiLume
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	ActiLume
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	ActiLume
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	-

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	ActiLume
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	-
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	-
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	-
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	-
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	ActiLume
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	ActiLume
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	ActiLume

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	Biel
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	Biel
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Biel
58503400		Biel
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	Biel
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	Biel
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Biel
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Biel
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Biel
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Biel
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Czarny
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Czarny
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Biel
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Srebrny
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Srebrny
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	Srebrny
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	Srebrny
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	Biel
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	Biel
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	Biel
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	Biel
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	Biel
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	Biel
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	Biel
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	Biel
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	Czarny
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	Czarny

Wydayność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58503400		(0.380, 0.380) SDCM3
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	(0.380, 0.380) SDCM3
58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	(0.380, 0.380) SDCM3
58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	(0.434, 0.404) SDCM3
58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	(0.380, 0.380) SDCM3
58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	(0.434, 0.404) SDCM3
58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3
58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	(0.380, 0.380) SDCM3

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2


Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów	Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
58501000	FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH	FS485F	58509600	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI	FS485F
58502700	FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH	FS485F	58510200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI	FS485F
58525600	FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	FS486F	58517100	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI	FS486F
58503400		FS485F	58518800	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI	FS486F
58504100	FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH	FS485F	58521800	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS486F
58576800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH	FS485F	58522500	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	FS486F
58513300	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS486F	58523200	FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH	FS486F
58514000	FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	FS486F	58524900	FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH	FS486F
58515700	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH	FS486F	58505800	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
58516400	FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH	FS486F	58506500	FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH	FS485F
58511900	FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK	FS485F	58507200	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH	FS485F
58512600	FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK	FS485F	58508900	FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH	FS485F
01119900	FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH	FS485F	58519500	FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK	FS486F
58500300	FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH	FS485F	58520100	FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK	FS486F


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102569




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102571




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102572



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102570




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102573




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102574

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102577




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102576




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102578




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102575




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102584




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102581



Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102583




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102580




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102587

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102588




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102591




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102586




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102579




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102582




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102585



Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102590




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102589




Polar Normal (separate) - FS485FI - 910505102592

Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102593



Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102594



Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102595



Polar Normal (separate) - FS485FI -
910505102647

