



# Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2 : un module réparable et évolutif pour les commerces

## GreenSpace Accent Modulaire Gen2

Avec GreenSpace Accent Modulaire Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent, dans une grille lumineuse abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Gridlight Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 peut être configuré à simple, double ou triple tête de spot, dans laquelle chaque tête de spot peut être orientée indépendamment. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Consultez nos pages de catalogue Mode pour en savoir plus sur nos recettes lumineuses LED PremiumWhite et PremiumColor.

### Avantages

- Confort visuel accru avec les optiques PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance facile et une meilleure réparabilité
- La conception neutre et épurée du produit permet une insertion discrète dans le plafond

# GreenSpace Accent Modulaire Gen2

## Fonctions

- Réparable très facilement
- Équipé d'optiques à réflecteur de pointe : PerfectAccent
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Disponible avec des types de LED spécifiques
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

## Application

- Mode
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces
- Centres commerciaux


## Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous recommandons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.

## Versions







GD352B GreenSpace Accent  
Gridlight Double Black



GD351B GreenSpace Accent  
Gridlight Single Black

## Schéma dimensionnel



# GreenSpace Accent Modulaire Gen2

## Détails sur le produit



GD351B GreenSpace Accent  
Gridlight Single White



GD352B GreenSpace Accent  
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent  
Gridlight Double White



GD351B GreenSpace Accent  
Gridlight Single Black

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

| Informations générales                               |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Driver inclus                                        | Oui                            |
| Service Tag                                          | Oui                            |
| Données techniques de l'éclairage                    |                                |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                   |
| Fonctionnement et électricité                        |                                |
| Classe de protection CEI                             | Classe de sécurité II          |
| Tension d'entrée                                     | 220 à 240 V                    |
| Fréquence linéaire                                   | 50 to 60 Hz                    |
| Convient pour la commutation aléatoire               | Non                            |
| Mécanique et boîtier                                 |                                |
| Classe du risque explosif                            | -                              |
| Protection contre les chocs mécaniques               | IK02                           |
| Indice de protection                                 | IP20                           |
| Fonctionnement de secours                            |                                |
| Secours centralisé                                   | Non                            |
| Approbation et application                           |                                |
| Gamme de températures ambiantes                      | +10 à +35 °C                   |
| Marquage CE                                          | Oui                            |
| Marquage ENEC                                        | Marquage ENEC                  |
| Inflammabilité                                       | -                              |
| Essai au fil incandescent                            | Température 650 °C, durée 30 s |
| Valeur de scintillement (PstLM)                      | 0,9                            |
| Performances initiales                               |                                |
| Tolérance de flux lumineux                           | -10% / +10%                    |

Informations générales

| Order Code    | Full Product Name             | Nombre d'appareillages |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 8720169588356 | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | 2 unités               |
| 8720169588370 | GD352B 39S/830 WIA-E MB BK    | 2 unités               |
| 8720169588288 | GD351B 27S/830 PSU-E WB WH    | 1 unité                |
| 8720169588301 | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH | 1 unité                |
| 8720169588325 | GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH | 1 unité                |
| 8720169588332 | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | 1 unité                |
| 8720169588295 | GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | 1 unité                |
| 8720169588318 | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK    | 1 unité                |
| 8720169588349 | GD352B 27S/830 PSU-E WB WH    | 2 unités               |
| 8720169588363 | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH | 2 unités               |
| 8720169588387 | GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH | 2 unités               |
| 8720169588394 | GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | 2 unités               |

Données techniques de l'éclairage (1/2)

| Order Code    | Full Product Name            | Indice de rendu de couleur             |                  |                                 |               |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
|               |                              | Température de couleur corrélée (nom.) | de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
| 8720169588356 | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK | 3000 K                                 | >90              | 117 lm/W                        | 2.700 lm      |
| 8720169588370 | GD352B 39S/830 WIA-E MB BK   | 3000 K                                 | >80              | 129 lm/W                        | 4.000 lm      |

| Order Code    | Full Product Name             | Indice de rendu de couleur             |                  |                                 |               |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
|               |                               | Température de couleur corrélée (nom.) | de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
| 8720169588288 | GD351B 27S/830 PSU-E WB WH    | 3000 K                                 | >80              | 133 lm/W                        | 3.000 lm      |
| 8720169588301 | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH | 2700 K                                 | >80              | 127 lm/W                        | 3.800 lm      |

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

| Order Code    | Full Product Name             | Indice de rendu de couleur |            |                      |               |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------|
|               |                               | Température de couleur     | de couleur | Efficacité lumineuse | Flux lumineux |
| 8720169588325 | GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH | 4000 K                     | >80        | 140 lm/W             | 4.000 lm      |
| 8720169588332 | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | 3000 K                     | >90        | 130 lm/W             | 3.900 lm      |
| 8720169588295 | GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | 3000 K                     | >90        | 117 lm/W             | 2.700 lm      |
| 8720169588318 | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK    | 3000 K                     | >80        | 129 lm/W             | 4.000 lm      |

| Order Code    | Full Product Name             | Indice de rendu de couleur |            |                      |               |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------|
|               |                               | Température de couleur     | de couleur | Efficacité lumineuse | Flux lumineux |
| 8720169588349 | GD352B 27S/830 PSU-E WB WH    | 3000 K                     | >80        | 133 lm/W             | 3.000 lm      |
| 8720169588363 | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH | 2700 K                     | >80        | 127 lm/W             | 3.800 lm      |
| 8720169588387 | GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH | 4000 K                     | >80        | 140 lm/W             | 4.000 lm      |
| 8720169588394 | GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | 3000 K                     | >90        | 130 lm/W             | 3.900 lm      |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code    | Full Product Name             | Type d'optique         |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 8720169588356 | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | Faisceau extensif      |
| 8720169588370 | GD352B 39S/830 WIA-E MB BK    | Faisceau semi-intensif |
| 8720169588288 | GD351B 27S/830 PSU-E WB WH    | Faisceau extensif      |
| 8720169588301 | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH | Faisceau semi-intensif |
| 8720169588325 | GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH | Faisceau semi-intensif |
| 8720169588332 | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | Faisceau extensif      |

| Order Code    | Full Product Name             | Type d'optique         |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 8720169588295 | GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | Faisceau extensif      |
| 8720169588318 | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK    | Faisceau semi-intensif |
| 8720169588349 | GD352B 27S/830 PSU-E WB WH    | Faisceau extensif      |
| 8720169588363 | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH | Faisceau semi-intensif |
| 8720169588387 | GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH | Faisceau semi-intensif |
| 8720169588394 | GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | Faisceau extensif      |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name             | Consommation électrique |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 8720169588356 | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | 46 W                    |
| 8720169588370 | GD352B 39S/830 WIA-E MB BK    | 62 W                    |
| 8720169588288 | GD351B 27S/830 PSU-E WB WH    | 22,5 W                  |
| 8720169588301 | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH | 30 W                    |
| 8720169588325 | GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH | 28,5 W                  |
| 8720169588332 | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | 30 W                    |

| Order Code    | Full Product Name             | Consommation électrique |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 8720169588295 | GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | 23 W                    |
| 8720169588318 | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK    | 31 W                    |
| 8720169588349 | GD352B 27S/830 PSU-E WB WH    | 45 W                    |
| 8720169588363 | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH | 60 W                    |
| 8720169588387 | GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH | 57 W                    |
| 8720169588394 | GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | 60 W                    |

Commandes et gradation

| Order Code    | Full Product Name             | Variation de l'intensité lumineuse | Niveau de gradation maximal |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|               |                               |                                    |                             |
| 8720169588356 | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | Oui                                | 1%                          |
| 8720169588370 | GD352B 39S/830 WIA-E MB BK    | Oui                                | 10%                         |
| 8720169588288 | GD351B 27S/830 PSU-E WB WH    | Non                                | Non applicable              |
| 8720169588301 | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH | Non                                | Non applicable              |
| 8720169588325 | GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH | Non                                | Non applicable              |
| 8720169588332 | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | Oui                                | 1%                          |
| 8720169588295 | GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | Oui                                | 1%                          |

| Order Code    | Full Product Name             | Variation de l'intensité lumineuse | Niveau de gradation maximal |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|               |                               |                                    |                             |
| 8720169588318 | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK    | Oui                                | 10%                         |
| 8720169588349 | GD352B 27S/830 PSU-E WB WH    | Non                                | Non applicable              |
| 8720169588363 | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH | Non                                | Non applicable              |
| 8720169588387 | GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH | Non                                | Non applicable              |
| 8720169588394 | GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | Oui                                | 1%                          |

GreenSpace Accent Modulaire Gen2

Mécanique et boîtier

| Order Code    | Full Product Name             | Couleur du corps |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 8720169588356 | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | Noir             |
| 8720169588370 | GD352B 39S/830 WIA-E MB BK    | Noir             |
| 8720169588288 | GD351B 27S/830 PSU-E WB WH    | Blanc            |
| 8720169588301 | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH | Blanc            |
| 8720169588325 | GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH | Blanc            |
| 8720169588332 | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | Blanc            |

| Order Code    | Full Product Name             | Couleur du corps |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 8720169588295 | GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | Noir             |
| 8720169588318 | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK    | Noir             |
| 8720169588349 | GD352B 27S/830 PSU-E WB WH    | Blanc            |
| 8720169588363 | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH | Blanc            |
| 8720169588387 | GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH | Blanc            |
| 8720169588394 | GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | Blanc            |

Performances initiales

| Order Code    | Full Product Name             | Chromaticité initiale  |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 8720169588356 | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 8720169588370 | GD352B 39S/830 WIA-E MB BK    | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 8720169588288 | GD351B 27S/830 PSU-E WB WH    | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 8720169588301 | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 8720169588325 | GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH | (0.382, 0.380) SDCM <2 |
| 8720169588332 | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | (0.422, 0.386) SDCM <2 |


| Order Code    | Full Product Name             | Chromaticité initiale  |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 8720169588295 | GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 8720169588318 | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK    | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 8720169588349 | GD352B 27S/830 PSU-E WB WH    | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 8720169588363 | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 8720169588387 | GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH | (0.382, 0.380) SDCM <2 |
| 8720169588394 | GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | (0.422, 0.386) SDCM <2 |

Données du produit


| Order Code    | Full Product Name             | Code famille de produits |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| 8720169588356 | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | GD352B                   |
| 8720169588370 | GD352B 39S/830 WIA-E MB BK    | GD352B                   |
| 8720169588288 | GD351B 27S/830 PSU-E WB WH    | GD351B                   |
| 8720169588301 | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH | GD351B                   |
| 8720169588325 | GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH | GD351B                   |
| 8720169588332 | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | GD351B                   |

| Order Code    | Full Product Name             | Code famille de produits |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| 8720169588295 | GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK  | GD351B                   |
| 8720169588318 | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK    | GD351B                   |
| 8720169588349 | GD352B 27S/830 PSU-E WB WH    | GD352B                   |
| 8720169588363 | GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH | GD352B                   |
| 8720169588387 | GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH | GD352B                   |
| 8720169588394 | GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH  | GD352B                   |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102779




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102771


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102770




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102774




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102777




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102781




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102778



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102772



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102776



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102780

## GreenSpace Accent Modulaire Gen2

