



Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2: un apparecchio a griglia riparabile e aggiornabile per il settore retail

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Con GreenSpace Accent Gridlight Gen2, rivenditori e coloro che operano in ambito edile possono apprezzare la qualità superiore della luce e l'efficienza energetica leader del mercato delle ottiche PerfectAccent in un apparecchio a griglia economico e sostenibile. La manutenzione e gli aggiornamenti del driver, del LED e delle ottiche sono semplici e richiedono solo strumenti standard. Per questo motivo, GreenSpace Accent Gridlight Gen2 può supportare un'installazione di illuminazione circolare. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 può essere configurato con testa singola, doppia o tripla, dove ciascuna testa può essere orientata in modo indipendente dalle altre. Oltre alle opzioni di regolazione, sono disponibili molteplici opzioni di integrazione del sistema, incluse quelle cablate e wireless. Consulta le pagine del nostro catalogo Moda per saperne di più sui nostri set-up di luce personalizzati PremiumWhite e PremiumColor.

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Vantaggi

- Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent
- Prolunga la vita utile del prodotto con manutenzione e aggiornamenti semplici
- Il design neutro e pulito del prodotto aiuta a fondersi con il soffitto
- Gli apparecchi a griglia che alloggiavano più faretti aiutano a rendere più ordinato il soffitto e creano un'atmosfera più tranquilla

Caratteristiche

- Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
- Dotato di ottiche del riflettore PerfectAccent allo stato dell'arte
- Impronta di carbonio ridotta grazie all'elevata efficacia
- Disponibile con tipi specifici di LED
- Opzioni di connettività cablata (DALI) e wireless
- Vetro frontale opzionale (consigliato per ambienti polverosi)

Applicazione

- Negozi di moda
- Supermercati e ipermercati
- Grande distribuzione
- Centri commerciali

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza il vetro frontale.
- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con livelli elevati di polvere, consigliamo vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, poiché può essere pulito con un panno in microfibra asciutto.
- Durante la manutenzione il prodotto deve essere spento e raffreddato.
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto quando è caldo è possibile solo con un guanto isolante.

Versions







GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Disegno tecnico



Dati del prodotto

GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single White



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Meccanica e corpo	
Classe rischio di esplosione	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di riduttori
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	2 unità
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	2 unità
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	1 unità
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	1 unità
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	1 unità
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	1 unità
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	1 unità
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	1 unità
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 unità
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2 unità
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	2 unità
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	2 unità

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	3.800 lm
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	4000 K	>80	140 lm/W	4.000 lm
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	3.800 lm
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	4000 K	>80	140 lm/W	4.000 lm
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Fascio largo
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Fascio medio
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Fascio medio
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Fascio medio
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Fascio largo
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Fascio medio
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Fascio medio
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Fascio medio
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	46 W
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	62 W
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	30 W
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	28,5 W
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	23 W
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	31 W
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	45 W
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	60 W
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	57 W
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	60 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di	
		Dimmerabile	attenuazione
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Si	1%
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Si	10%
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Si	1%

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di	
		Dimmerabile	attenuazione
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Si	1%
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Si	10%
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	No	Non applicabile
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Si	1%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Nero
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Nero
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Bianco
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Bianco
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bianco
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Nero
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Nero

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Bianco
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Bianco
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Bianco

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58835600	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD352B
58837000	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	GD352B
58828800	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	GD351B
58830100	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD351B
58832500	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD351B
58833200	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD351B

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58829500	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD351B
58831800	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	GD351B
58834900	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	GD352B
58836300	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD352B
58838700	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD352B
58839400	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD352B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102779




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102771



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102770




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102774




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102777




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102781




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102778



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102772



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102776



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102780

