



Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2: een te repareren en op te waarderen gridlight voor winkels

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Met GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame gridlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Gridlight Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. De GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan worden geconfigureerd voor enkele, dubbele of driedubbele spotjes, waarbij elk spotje in een andere richting kan worden gericht. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode voor meer informatie over onze LED-lichtrecepten PremiumWhite en PremiumColor.

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met eenvoudig onderhoud en upgrades
- Het neutrale, strakke productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie met het plafond
- Gridlights met meerdere spotjes geven het plafond een strakke en rustige uitstraling

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Kenmerken

- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoroptieken
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Verkrijgbaar met specifieke LED-recepten
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)


Toepassing

- Mode
- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkelketens
- Winkelcentra

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.
- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen.

Maatschets



Productgegevens



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single White



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double Black

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Productgegevens



GD352B GreenSpace Accent
Gridlight Double White



GD351B GreenSpace Accent
Gridlight Single Black

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Explosiegevaarklasse	-
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8720169588356	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	2 units
8720169588370	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	2 units
8720169588288	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	1 unit
8720169588301	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	1 unit
8720169588325	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	1 unit
8720169588332	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	1 unit
8720169588295	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	1 unit
8720169588318	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	1 unit
8720169588349	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	2 units
8720169588363	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	2 units
8720169588387	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	2 units
8720169588394	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	2 units

Gegevens lichttechniek (1/2)

	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur	Kleurweergave- index (CRI)	Lichtrendement (gespec.)	
Order Code	Name	(nom.)		(nom.)	Lichtstroom
8720169588356	GD352B	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Full Gecorreleerde Lichtrendement						Full Gecorreleerde Lichtrendement					
Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)		Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)	
Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom
8720169588370	PC930					8720169588318	PC930				
	DIA-E						DIA-E				
	WB BK						WB BK				
8720169588370	GD352B	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm	8720169588318	GD351B	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
	39S/83						39S/83				
	0 WIA-						0 WIA-				
	E MB						E MB				
	BK						BK				
8720169588288	GD351B	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm	8720169588349	GD352B	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
	27S/83						27S/83				
	0 PSU-						0 PSU-				
	E WB						E WB				
	WH						WH				
8720169588301	GD351B	2700 K	>80	127 lm/W	3.800 lm	8720169588363	GD352B	2700 K	>80	127 lm/W	3.800 lm
	39S/82						39S/82				
	7 PSU-						7 PSU-				
	E MB						E MB				
	FG WH						FG WH				
8720169588325	GD351B	4000 K	>80	140 lm/W	4.000 lm	8720169588387	GD352B	4000 K	>80	140 lm/W	4.000 lm
	39S/84						39S/84				
	0 PSU-						0 PSU-				
	E MB						E MB				
	FG WH						FG WH				
8720169588332	GD351B	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm	8720169588394	GD352B	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
	39S/						39S/				
	PW930						PW930				
	DIA-E						DIA-E				
	WB WH						WB WH				
8720169588295	GD351B	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm						
	27S/										

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169588356	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Brede bundel	8720169588295	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Brede bundel
8720169588370	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Middelbrede bundel	8720169588318	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Middelbrede bundel
8720169588288	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Brede bundel	8720169588349	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Brede bundel
8720169588301	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Middelbrede bundel	8720169588363	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Middelbrede bundel
8720169588325	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Middelbrede bundel	8720169588387	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Middelbrede bundel
8720169588332	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Brede bundel	8720169588394	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169588356	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	46 W	8720169588295	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	23 W
8720169588370	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	62 W	8720169588318	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	31 W
8720169588288	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W	8720169588349	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	45 W
8720169588301	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	30 W	8720169588363	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	60 W
8720169588325	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	28,5 W	8720169588387	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	57 W
8720169588332	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	30 W			

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169588394	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	60 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169588356	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Ja	1%
8720169588370	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Ja	10%
8720169588288	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588301	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588325	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588332	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169588295	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Ja	1%
8720169588318	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Ja	10%
8720169588349	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588363	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588387	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588394	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Ja	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169588356	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Zwart
8720169588370	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	Zwart
8720169588288	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	Wit
8720169588301	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Wit
8720169588325	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Wit
8720169588332	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169588295	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	Zwart
8720169588318	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	Zwart
8720169588349	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	Wit
8720169588363	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	Wit
8720169588387	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	Wit
8720169588394	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169588356	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588370	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588288	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588301	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588325	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
8720169588332	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169588295	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588318	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588349	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588363	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588387	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
8720169588394	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169588356	GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD352B
8720169588370	GD352B 39S/830 WIA-E MB BK	GD352B
8720169588288	GD351B 27S/830 PSU-E WB WH	GD351B
8720169588301	GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD351B
8720169588325	GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD351B
8720169588332	GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD351B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169588295	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK	GD351B
8720169588318	GD351B 39S/830 WIA-E MB BK	GD351B
8720169588349	GD352B 27S/830 PSU-E WB WH	GD352B
8720169588363	GD352B 39S/827 PSU-E MB FG WH	GD352B
8720169588387	GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH	GD352B
8720169588394	GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH	GD352B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102779




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102773




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102771




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102770




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102774



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102777




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102781




Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102778

GreenSpace Accent Gridlight Gen2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102772



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102776



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102780

