



StoreFlux – LED-es kiemelővilágítás, amely tökéletesen illik az áruházak építészeti megoldásaihoz

StoreFlux gen3 rim

A StoreFlux moduláris szerkezetű rendszer, amelybe akár négy LED-modul szerelhető, és egy különleges reflektorrendszerrel rendelkezik, amelynek révén emeli üzlete és a kihelyezett áruk vonzerejét. Több nagy fényáramú LED egy rendszerbe integrálásával ragyogó fényáradatot kelt. A StoreFlux alacsony karbantartási igényű a CDM megoldásokhoz képest, és magas hatásfokú a halogén megoldásokkal összehasonlítva.

Előnyök

- Kiváló minőségű kiemelővilágítás a PerfectAccent reflektornak köszönhetően
- Gyors megtérülés a CDM-lámpatestekhez képest a rendszer magas hatásfokának köszönhetően
- Jó hatásfok és alacsony karbantartási költség a LED technológiának köszönhetően

Szolgáltatások

- Több LED-es modul egyetlen lámpatestben (1, 2, 3 vagy 4 LED-modul)
- Nagy fényerejű csomagok: akár 3900 lm modulonként (legfeljebb 3 fejes változat)
- Peremes és perem nélküli változat rendelhető, igény szerint több RAL-szín kombinációjával
- Könnyű felszerelés és karbantartás (különálló szerelőkeret, cserélhető LED modulok és reflektorok)

Alkalmazás

- Kiskereskedelem, divatáru-kereskedelem
- Vendéglátóipar

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpatestet kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.
- A lámpatestet képesített villanyszerelőnek kell felszerelnie és szétszerelnie, elektromos kábelezését és bekötését pedig az IEE legújabb elektromos szabályozásainak és a hazai szabályozásnak megfelelően kell elvégezni.
- Minden fotometrikus adat a külön kérhető elülső üveg nélkül lett kiszámítva. Elülső üveg használata esetén a fényáram 3,5%-kal csökken.
- Ha nincs elülső üveglencse, akkor az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Nagyon poros helyiségben történő alkalmazás esetén erősen ajánlott a külön megvásárolható elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas törölkendővel könnyen tisztítható.
- Többpontos konfigurációk esetén használjon egy konfigurációval rendelkező fotometriát, és duplikálja az adott konfigurációban lévő fényforrások számának megfelelően.

Versions



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B BK



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B WH



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B BK




StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B BK

Versions



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B WH

Méretezett rajza



Termék részletei

StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_BK_SPP2-DPP



Termék részletei



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_WH_SPP2-DPP

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	2 egység
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	3 egység
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	1 egység
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	1 egység
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	1 egység
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	1 egység
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	1 egység
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	1 egység
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	1 egység
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	1 egység
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	1 egység
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	1 egység
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	1 egység
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	1 egység
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	3 egység
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	2 egység

Technikai adatok (1/2)

		Korrelált		Fényhasznosítás					Korrelált		Fényhasznosítás		
Order	Full Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)			Order	Full Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)		
Code	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Fényáram		Code	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Fényáram	
01225700	GD622B 39S/ PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	8 000 lm		01214100	GD621B 17S/ 830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1 700 lm	
01226400	GD623B 27S/ 830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 700 lm		01215800	GD621B 27S/ 840 PSU-E MB WH	4000 K	>80	119 lm/W	2 800 lm	
01213400	GD621B 17S/ 830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1 700 lm		01216500	GD621B 27S/ 830 DIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 700 lm	

		Korrelált		Fényhasznosítás	
Order	Full Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	
Code	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Fényáram
01217200	GD621B 27S/ 830 DIA-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 700 lm
01218900	GD621B 20S/ PW930 PSU- E HNB WH	3000 K	>90	108 lm/W	2 000 lm
01219600	GD621B 27S/ PW930 PSU- E HMB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm
01220200	GD621B 27S/ PW930 PSU- E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm
01221900	GD621B 27S/ PW930 PSU- E HVWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm
01222600	GD621B 39S/ PW930 PSU- E HMB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm

		Korrelált		Fényhasznosítás	
Order	Full Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	
Code	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Fényáram
01223300	GD621B 39S/ PC930 PSU- E HMB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 000 lm
01212700	GD621B 17S/ 827 PSU-E WB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	1 700 lm
01227100	GD623B 39S/ PW930 PSU- E HWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	12 000 lm
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 700 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Közepes sugárzási szög
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Közepes sugárzási szög
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Közepes sugárzási szög
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Széles sugárzási szög
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor nagyon széles, >80 fokos sugárzási szöggel
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Széles sugárzási szög
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	60 W
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	71 W
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	14,4 W
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	14,4 W
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	23,5 W
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	23,5 W
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	23,5 W
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	18,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	18,8 W
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	18,8 W
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	30 W
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	32 W
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	14,4 W
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	90 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	47 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Nem	Nem alkalmazható
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Nem	Nem alkalmazható
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Nem	Nem alkalmazható
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Igen	10%
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Igen	Nem alkalmazható
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Nem	Nem alkalmazható
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	Nem	Nem alkalmazható
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Nem	Nem alkalmazható
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Nem	Nem alkalmazható
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Nem	Nem alkalmazható
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Nem	Nem alkalmazható
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Igen	Nem alkalmazható

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422,0.386)<2
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	(0.382,0.380)<3
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	(0.422,0.386)<2




Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	(0.422,0.386)<2
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422,0.386)<2
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	GD622B
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	GD623B
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	GD621B
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	GD621B
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	GD621B
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	GD621B
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	GD621B
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	GD621B

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	GD621B
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	GD621B
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	GD621B
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	GD621B
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	GD621B
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	GD621B
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	GD623B
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	GD622B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102201

Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102193




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102202



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102197

Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102196

Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102194




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102203


Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102204

Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102199


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102192



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102195



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102198

