



StoreFlux - Potente illuminazione d'accento LED che si integra perfettamente nell'architettura del punto vendita

StoreFlux gen3 rim

StoreFlux è un apparecchio a griglia che può essere equipaggiato con un massimo di quattro moduli LED con uno speciale sistema riflettore per offrire luce di massima qualità che fa apparire al meglio il punto vendita e la merce esposta. La combinazione di sorgenti LED multiple con pacchetti lumen elevati in un unico apparecchio per illuminazione crea effetti di luce brillante. StoreFlux offre bassi requisiti di manutenzione rispetto alle soluzioni CDM ed efficienza elevata rispetto alle soluzioni alogene.

Vantaggi

- Luce d'accento di alta qualità grazie al riflettore PerfectAccent
- Periodo di ammortamento breve rispetto agli apparecchi CDM grazie all'elevata efficacia di sistema
- Efficienza e requisiti di manutenzione ridotti grazie alla tecnologia LED

Caratteristiche

- Sorgenti luminose d'accento multiple in un unico apparecchio (1, 2, 3 o 4 moduli LED)
- Pacchetti lumen elevati: fino a 3.900 lm per modulo (versione fino a 3 unità)
- Disponibili versioni con e senza bordo; sono possibili diverse combinazioni di colori RAL
- Facilità di installazione e manutenzione (cornice di installazione separata; motore luce LED e riflettori sostituibili)

Applicazione

- Negozi; moda
- Hotel, ristoranti e bar

Warnings and safety

- L'apparecchio per illuminazione deve essere montato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante
- L'apparecchio per illuminazione deve essere montato e smontato da un elettricista qualificato e cablato in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali.
- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- In assenza del vetro frontale, pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere facilmente pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Per le configurazioni multi-spot, utilizzare la fotometria a configurazione singola e duplicarla in base al numero di lampade spot della specifica configurazione.

Versions




StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B BK



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B WH



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B WH



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B BK

Versions






StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B BK



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B WH

Disegno tecnico



Dati del prodotto



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_BK_SPP2-DPP

Dati del prodotto



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_BK_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_WH_SPP2-DPP

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK02 IP20
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di riduttori
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	2 unità
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	3 unità
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	1 unità
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	1 unità
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	1 unità
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	1 unità
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	1 unità
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	1 unità
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	1 unità
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	1 unità
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	1 unità
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	1 unità
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	1 unità
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	1 unità
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	3 unità
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	2 unità

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	8.000 lm
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.700 lm
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1.700 lm
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	118 lm/W	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	4000 K	>80	119 lm/W	2.800 lm
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.700 lm
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.700 lm
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	3000 K	>90	108 lm/W	2.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
01219600	GD621B 27S/ PW930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
01220200	GD621B 27S/ PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
01221900	GD621B 27S/ PW930 PSU-E HVWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
01222600	GD621B 39S/ PW930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Fascio medio
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	Fascio medio
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	Fascio medio
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Fascio largo
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	60 W
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	71 W
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	14,4 W
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	14,4 W
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	23,5 W
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	23,5 W
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	23,5 W
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	18,5 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	No	Non applicabile
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	No	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
01223300	GD621B 39S/ PC930 PSU-E HMB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.000 lm
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	1.700 lm
01227100	GD623B 39S/ PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	12.000 lm
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	Riflettore in metallo a fascio molto largo ad alta riflessione >80 gradi
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	Fascio largo
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	18,8 W
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	18,8 W
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	30 W
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	32 W
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	14,4 W
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	90 W
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	47 W

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di	
		Dimmerabile	attenuazione
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	Si	Non applicabile
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	No	Non applicabile
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	No	Non applicabile
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	No	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di	
		Dimmerabile	attenuazione
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	No	Non applicabile
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	No	Non applicabile
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	No	Non applicabile
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	No	Non applicabile
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Si	Non applicabile

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422,0.386)<2
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	(0.382,0.380)<3
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	(0.434,0.403)<3
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	(0.422,0.386)<2


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	(0.422,0.386)<2
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	(0.422,0.386)<2
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422,0.386)<2
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
01225700	GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	GD622B
01226400	GD623B 27S/830 PSU-E WB WH	GD623B
01213400	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	GD621B
01214100	GD621B 17S/830 PSU-E WB WH	GD621B
01215800	GD621B 27S/840 PSU-E MB WH	GD621B
01216500	GD621B 27S/830 DIA-E MB WH	GD621B
01217200	GD621B 27S/830 DIA-E WB WH	GD621B
01218900	GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH	GD621B

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
01219600	GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH	GD621B
01220200	GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	GD621B
01221900	GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH	GD621B
01222600	GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH	GD621B
01223300	GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH	GD621B
01212700	GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK	GD621B
01227100	GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK	GD623B
01224000	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	GD622B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102201




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102193




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102202


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102197




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102196




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102194




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102203




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102204




Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102199



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102192



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102195



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102198

