



Popis produktu

HF-Basic II for TL-D lamps

Cenovo dostupný, spoľahlivý, vysokofrekvenčný elektronický predradník s označením CE pre žiarivky TLD. Ideálna alternatíva elektromagnetických (EM) predradníkov.

Výhody

- Úspora energie až 25 % v porovnaní s elektromagnetickými predradníkmi typu C
- Okamžité zapnutie vám zaisť priame osvetlenie
- Vysokofrekvenčná prevádzka obmedzuje námahu očí spôsobovanú elektromagnetickými predradníkmi
- Nevyžaduje sa zapalovač ani kondenzátor, zjednodušené zapojenie v porovnaní s elektromagnetickými riešeniami.
- Rad HF-B TLD má robustný dizajn a spĺňa požiadavky na internú bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu, ako aj požiadavky testov odolnosti
- Ponúka flexibilitu na jednoduché uvoľnenie kábla
- Spĺňa požiadavky schválenia bezpečnosti prostredníctvom externej skúšobne v rámci normy IEC/EN 61347
- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.

Vlastnosti


- Spĺňa požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu podľa normy EN 55015 2006 + A1 2007

Aplikácie

- Určené pre aplikácie s dlhým prevádzkovým časom výbojky a malým počtom spínaní (max. 3x denne)
- Ideálne pre inštalácie v predajniach, na letiskách, kanceláriách
- Vhodné pre nebezpečné alebo výbušné priestory.

HF-Basic II for TL-D lamps

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Teleso	-
Schválenie a použitie	
Index energetickej účinnosti	A2

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

