



HF-Essential II voor TL5 en TL-D

HF-Essential II for TL5/TL-D

Absoluut slim en betrouwbaar. HF-Essential II is de meest economische oplossing voor de betrouwbare werking van een fluorescentielamp. Het is ook het ideale instapproduct voor gebruikers van elektromagnetische systemen die willen profiteren van de voordelen die elektronische VSA's bieden. De kostenbesparende en betrouwbare HF-Essential II heeft energielabel A2, en de robuuste vormgeving ervan voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. HF-Essential II is de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- en kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen en andere toepassingen.

Voordelen

- Gemiddelde nominale nuttige levensduur meer dan 45.000 uur (bij Ta 50 °C)
- Optimale voorverwarming van de lamp voor min. 25.000 aan/uit-schakelingen zonder vervanging van de lampen
- Heeft CE-, KEMA- en CCC-conformiteitsmarkeringen

Kenmerken

- 'Multi-power'- technologie voor nauwkeurige werking van meerdere lamptypes met uiteenlopende vermogens
- Mono/Duo-functie: werking met 1 of 2 lampen
- Maximale betrouwbaarheid in systeemwerking

HF-Essential II for TL5/TL-D

Toepassing





- Geschikt voor gelijkstroomwerking en noodverlichtingsinstallaties
- Langere lampelevensduur in toepassingen waar frequent geschakeld wordt, bijv. waar aanwezigheidssensors of bewegingsdetectors worden gebruikt, met tot 15 maal schakelen per dag
- Voor armaturen van beschermingsklasse I en II die gebruikt worden in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, supermarkten, warenhuizen en scholen

Versions



GPPR_HFETLDTL_0002-Product photo

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	39,6 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm

HF-Essential II for TL5/TL-D

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 211x40x28.7
Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A2

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8718291770640	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	20

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8718291770589	HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	16

