

En energibesparende løsning

HF-Performer III for PL-T/C lamps

HF-Performer III PL-T/C er en slank og bæredygtig elektronisk højfrekvensforkobling til PL-T- og PL-C-lystofrør. Den er ideel til anvendelser, hvor der er behov for stor energieffektivitet. HF-Performer III-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards, og energibesparende drift (CELMA EEI A2).

Fordele

- Robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards, kombineret med stor energieffektivitet
- Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde.
- Egnet til DC-nøddrift, 186 til 275 V (ved -10 °C), i overensstemmelse med armaturnormerne IEC/EN 60598-2-22

Funktioner

- Levetid på 50.000 timer ved maksimal kappetemperatur kombineret med over 60.000 tænd/sluk-cykler for én lyskilde
- Programmeret, forvarmet start uden flimren (< 2,0 sek.), så lyskilden kan tændes og slukkes, uden at dens levetid reduceres
- Aktiv effektfaktorkorrektion sikrer et konstant lysudbytte, uafhængigt af netspændingsudsving
- Enheden er beskyttet mod for kraftig netspænding og forkert tilslutning.

HF-Performer III for PL-T/C lamps

Anvendelsesområder


- Ideel til indendørs belysning i erhvervsbygninger, hvor der er behov for at reducere wattforbruget pr. kvadratmeter eller driftsomkostningerne
- Anvendes sammen med bevægelsesdetektionssystemer såsom Philips OccuPlus
- Primært til indendørs anvendelse, f.eks. projektørbelysning, downlights og forsænkede armaturer, typisk i detailbutikker, kontorbygninger, supermarkeder, hoteller og nærbutikker
- Industribygninger med lange driftstider

Versions



GPPR_PPLLTC-3_0001-Product photo

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

