



Soluție eficientă energetic

HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C

HF-Performer III PL-T/C este un stabilizator de curent electronic durabil, subțire și de înaltă frecvență pentru lămpi fluorescente PL-T și PL-C. Este ideal pentru aplicații în care este cerut un grad ridicat de eficiență energetică. Gama HF-Performer III are un design robust, îndeplinește toate cerințele relevante internaționale în materie de siguranță și de performanță și este eficientă energetic (CELMA EEI A2). Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații de exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărui supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Beneficii

- Design robust care corespunde tuturor standardelor relevante internaționale de siguranță și performanță, în combinație cu un grad superior de eficiență energetică
- Repornirea automată (după căderi de tensiune sau după schimbarea lămpii) asigură funcționarea ușoară și schimbarea fără probleme a lămpii.
- Adekvat pentru funcționarea de urgență c.c., 186 până la 275 V (la -10 °C) și în conformitate cu normele IEC/EN 60598-2-22 cu privire la corpurile de iluminat

Caracteristici

- Durată de viață de 50.000 ore la o temperatură maximă a carcasei, în combinație cu peste 60.000 comutări pornit/oprit pe fiecare lampă
- Pornire programată, fără scintilație, preîncălzită (<2,0 s) ceea ce permite pornirea și oprirea lămpii fără reducerea duratei sale utile de viață
- Corecție activă a factorului de putere pentru a asigura lumina constantă, fără a ține cont de fluctuațiile tensiunii în rețea
- Unitatea este protejată împotriva tensiunilor excesive din rețea și a conexiunilor incorecte.

HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C

Cerere


- Ideal pentru aplicații de iluminat pentru spații comerciale interioare, acolo unde este necesară reducerea puterii pe metru pătrat sau reducerea costurilor de operare
- Utilizat cu sisteme de control al detectării mișcării, cum ar fi Philips OccuPlus
- În principal pentru aplicații pentru interior ca spoturi, corpuri de iluminat orientate în jos și instalații încastrate utilizate în principal în magazine, clădiri de birouri, supermarketuri, hoteluri și băcănii
- Clădiri industriale cu un program de funcționare prelungit

Versions



GPFR_PPLTTC-3_0001-Product photo

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

