

Energeticky účinné riešenie

HF-Performer III prePL-T/C komp.žiarivky

HF-Performer III PL-T/C je energeticky nenáročný, úzky a vysokofrekvenčný elektronický predradník pre žiarivky PL-T a PL-C. Je ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. Rad HF-Performer III má robustný dizajn, splňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

- Robustný dizajn, ktorý splňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu v kombinácii s dobrou energetickou účinnosťou
- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.
- Hodí sa na núdzovú prevádzku s použitím jednosmerného prúdu s napätím 186 V až 275 V (pri -10 °C) a splňa normy IEC/EN 60598-2-22 pre svietidlá

Vlastnosti

- Životnosť 50 000 hodín pri maximálnej teplote skrinky v kombinácii s viac než 60 000 cyklami zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja
- Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (< 2,0 s), čo umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti
- Aktívna korekcia účinnosti na zaručenie stabilného osvetlenia bez ohľadu na výkyvy napájacieho napätia
- Jednotka je chránená pred prepätím a nesprávnym zapojením.

HF-Performer III prePL-T/C komp.žiarivky

Aplikácie


- Ideálny na interiérové osvetlenie obchodov, pri ktorom sa vyžaduje zníženie výkonu na štvorcový meter alebo prevádzkových nákladov
- Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
- Najmä na interiérové použitie, napríklad pre reflektory, stropné a vstavané svietidlá, ktoré sa používajú predovšetkým v maloobchodných predajniach, kancelárskych budovách, obchodných domoch, hoteloch a obchodoch s tovarom dennej potreby
- Priemyselné priestory s dlhým prevádzkovým časom

Versions



GPPR_PPLTTC-3_0001-Product photo

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

