

# En energieffektiv lösning

## HF-Performer III för PL-T/C-lampor

HF-Performer III PL-T/C är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon med hög frekvens för PL-T- och PL-C-lysrör. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer III har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

### Fördelar

- Robust konstruktion som uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder samt bra ekonomieffektivitet
- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och problemfria lampbyten.
- Lämplig för nöddrift med likström 186 till 275 V (vid -10 °C) och enligt armaturnorm IEC/EN 60598-2-22

### Funktioner

- Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/frånslag per lampa.
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 2,0 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Aktiv korrigering av effektfaktorn ger konstant ljus oberoende av nätspänningsvariationer
- Enheten är skyddad mot spänningstoppar och felaktiga anslutningar.

# HF-Performer III för PL-T/C-lampor

## Användning


- Idealisk för kommersiell inomhusbelysning där effekten per kvadratmeter och driftkostnaderna behöver minskas
- Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
- Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights och infällda armaturer i butiker, kontor, stormarknader, hotell och livsmedelsbutiker
- Industrierlokaler med långa drifttimmar

## Versions



GPPR\_PPLLTC-3\_0001-Product photo

## Måttskiss



| Product                           | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 1/218 PL-T/C III<br>220-240V | 4,2 mm | 30,0 mm | 103,8 mm | 93,5 mm | 67,8 mm | 57,5 mm |

