



Енергоефективне рішення

HF-Performer III for PL-T/C lamps

HF-Performer III PL-T/C – це надійний, тонкий і високочастотний електронний баластовий опір для флуоресцентних ламп PL-T та PL-C. Він ідеально підходить для застосувань, де потрібна висока енергоефективність. Серія HF-Performer III має надійну конструкцію, відповідає всім відповідним міжнародним стандартам безпеки та продуктивності, енергоефективна (CELMA EEI A2). Цей баластовий опір в основному призначено для внутрішнього застосування. Для зовнішнього застосування світильник має бути мінімум класу I і достатньо захищеним від води та пилу. Установлення також має бути в умовах захисту від будь-яких стрибків напруги або з будь-яким іншим необхідним електричним захистом, як це передбачено для такого типового встановлення та застосування.

Переваги

- Надійна конструкція, яка відповідає всім відповідним міжнародним стандартам безпеки та продуктивності в поєднанні з високою енергоефективністю
- Автоматичний перезапуск (після падіння напруги або заміни лампи) забезпечує легку роботу та безпроблемну заміну лампи.
- Підходить для аварійної роботи з постійним струмом від 186 до 275 В (за -10 °C) і відповідає стандартам для світильників IEC/EN 60598-2-22

Характеристики

- Строк експлуатації 50 000 годин за максимальної температури корпусу в поєднанні з понад 60 000 перемикачів (увімкнення/вимкнення) на одній лампі
- Запрограмоване ввімкнення без мерехтіння з попереднім нагріванням (< 2,0 с), що дає змогу вмикати та вимикати лампу без скорочення її строку експлуатації
- Активна корекція коефіцієнта потужності забезпечує постійне освітлення незалежно від коливань напруги в розетці
- Пристрій захищено від надмірної напруги в розетці та неправильного підключення.

HF-Performer III for PL-T/C lamps

Застосування


- Ідеально підходить для комерційного внутрішнього освітлення, де необхідно зменшити потужність на квадратний метр або експлуатаційні витрати
- Використовується із системами керування виявленням руху, як-от Philips OccuPlus
- Переважно для внутрішнього застосування, як-от точкові світильники, стельові світильники, вбудовані світильники, що використовуються здебільшого в крамницях, офісних будівлях, супермаркетах, готелях і мінімаркетах
- Виробничі приміщення з тривалим режимом роботи

Версії



GPPR_PPL LTC-3_0001-Product photo

Розміри



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

