

Een energieuze oplossing

HF-PERFORMER III TL5

HF-Performer III TL5 VSA's bieden maximale veelzijdigheid en voldoen aan alle noodzakelijke specificaties van commerciële klasse. Ze bieden ook de extra voordelen van techniek die streepvorming door de lamp vermindert, wat deze VSA's compatibel maakt met energiebesparende TL5 ECO-lampen. Deze VSA's maken deel uit van een compleet verlichtingssysteem met hoge efficiëntie dat jou of je klanten kan helpen te voldoen aan elke internationale of lokale energierichtlijn die hen wordt opgelegd. HF-Performer III TL5 VSA's zijn de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- of kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen, waterdicht en andere toepassingen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Voordelen

- Optimale besparingen kunnen worden bereikt door de HF-PIII te gebruiken samen met TL5 Eco-lampen (systeemoplossing).
- De geprogrammeerde start maakt het mogelijk de lampen in en uit te schakelen zonder de nuttige levensduur te verkorten.
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen.
- Geschikt voor armaturen met beschermingsklasse I en, na testen, II

HF-PERFORMER III TL5

Kenmerken

- 50.000 uur levensduur bij maximale behuizingstemperatuur, gecombineerd met meer dan 60.000 maal in- en uitschakelen van één lamp
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<1,0 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De unit is beschermd tegen netspanningspieken en onjuiste aansluiting
- De universele Wago 251-connector biedt de flexibiliteit voor horizontale handmatige of geautomatiseerde insteekbedrading of verticale automatische ALF-bedrading.

Toepassing

- Te gebruiken met regelsystemen op basis van bewegingsdetectie zoals Philips OccuPlus
- Binnentoepassingen, zoals kantoorgebouwen, ziekenhuizen, supermarkten, warenhuizen, industriële ruimten en scholen
- Klasse I buitenverlichtingstoepassingen, bijv. industriecomplexen en parkeerterreinen

Versions




Lamp Driver, eFluo, HF-P 114-35
TL5 HE III 220-240V



Lamp Driver, eFluo, HF-P 2 14-35
TL5 HE III 220-240V

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
220-240V IDC					
HF-P 180 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
220-240V IDC					
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm
50/60Hz					
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm
50/60Hz IDC					

HF-PERFORMER III TL5

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A2 BAT

Bedrijfs- en elektrische gegevens

		Aantal producten op MCB (16 A Type B)
Order Code	Full Product Name	(nom.)
8711500999245	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	28
8711500999238	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	28
8711500998217	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	28
8711500998224	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	12
8711500881977	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	28

		Aantal producten op MCB (16 A Type B)
Order Code	Full Product Name	(nom.)
8711500881984	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12
8718291721253	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	28
8727900952261	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	20
8727900952285	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	20
8727900952308	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	8

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500999245	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	L360x30x22
8711500999238	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	L360x30x22
8711500998217	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	L360x30x22
8711500998224	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	L360x30x22
8711500881977	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500881984	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	L360x30x22
8718291721253	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x21
8727900952261	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
8727900952285	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
8727900952308	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	L 425x30x21

