

En energibesparende løsning

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c er en slank og bæredygtig elektronisk højfrekvensforkobling til en lang række CFL-ni-anvendelser. Den er ideel til anvendelser, hvor der er behov for stor energieffektivitet. HF-Performer EII-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards, og energibesparende drift (CELMA EEI A2). Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards og sikrer stor energieffektivitet
- Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde
- Egnede til DC-nøddrift, 186 til 275 V (ved -10 °C), i overensstemmelse med armaturnormerne IEC/EN 60598-2-22

Funktioner

- Levetid på 50.000 timer ved maksimal kappetemperatur kombineret med over 60.000 tænd/sluk-cykler for én lyskilde
- Programmeret, forvarmet start uden flimren (< 1,5 sek.), så lyskilden kan tændes og slukkes, uden at dens levetid reduceres
- Aktiv effektfaktorkorrektion sikrer et konstant lysudbytte, uafhængigt af netspændingsudsving
- Enheden er beskyttet mod for kraftig netspænding og forkert tilslutning.

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Anvendelsesområder


- Ideel til indendørs belysning i erhvervsbygninger, hvor der er behov for at reducere wattforbruget pr. kvadratmeter eller driftsomkostningerne
- Anvendes sammen med bevægelsesdetektionssystemer såsom Philips OccuPlus
- Primært til indendørs anvendelse, f.eks. projektørbelysning, downlights og forsænkede armaturer, typisk i detailbutikker, kontorbygninger, supermarkeder, hoteller og nærbutikker
- Industribygninger med lange driftstider

Versions



GPFR PPLTCL5 PHL 0001

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indeks over energieffektivitet	A2

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913700630766	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913700630866	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

