

Soluție eficientă energetică

HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c este un balast electronic durabil, subțire și de înaltă frecvență pentru o gamă largă de aplicații CFL-ni. Este ideal pentru aplicații în care este necesară o eficiență energetică ridicată. Gama HF-Performer EII are un design robust, îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță și este eficientă din punct de vedere energetic (CELMA EEI A2). Balastul este conceput în primul rând pentru aplicare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Beneficii

- Design robust care corespunde tuturor standardelor relevante internaționale de siguranță și performanță, asigurând un grad superior de eficiență energetică
- Repornirea automată (după căderi de tensiune sau după schimbarea lămpii) asigură funcționarea ușoară și schimbarea fără probleme a lămpii
- Adekvat pentru funcționarea de urgență c.c., 186 până la 275 V (la -10 °C) și în conformitate cu normele IEC/EN 60598-2-22 cu privire la corpurile de iluminat

Caracteristici

- Durată de viață de 50.000 ore la o temperatură maximă a carcasei, în combinație cu peste 60.000 comutări pornit/oprit pe fiecare lampă
- Pornire programată, fără scintilație, preîncălzită (<1,5 s) ceea ce permite pornirea și oprirea lămpii fără reducerea duratei sale utile de viață
- Corecție activă a factorului de putere pentru a asigura lumina constantă, fără a ține cont de fluctuațiile tensiunii în rețea
- Unitatea este protejată împotriva tensiunilor excesive din rețea și a conexiunilor incorecte.

HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

Cerere


- Ideal pentru aplicații de iluminat pentru spații comerciale interioare, acolo unde este necesară reducerea puterii pe metru pătrat sau reducerea costurilor de operare
- Utilizat cu sisteme de control al detectării mișcării, cum ar fi Philips OccuPlus
- În principal pentru aplicații pentru interior ca spoturi, corpuri de iluminat orientate în jos și instalații încastrate utilizate pe scară largă în magazine, clădiri de birouri, supermarketuri, hoteluri și băcănii
- Clădiri industriale cu un program de funcționare prelungit

Versions



GPPR PPLTCL5 PHL 0001

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Aprobare și aplicație	
Indice de eficiență energetică	A2

Funcționare și sistem electric

HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

