

Енергоефективне рішення

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c – це надійний, тонкий і високочастотний електронний баластовий опір для широкого спектра застосувань CFL- пі. Він ідеально підходить для застосувань, де потрібна висока енергоефективність. Серія HF-Performer EII має надійну конструкцію, відповідає всім відповідним міжнародним стандартам безпеки та продуктивності, енергоефективна (CELMA EEI A2). Цей баластовий опір в основному призначено для внутрішнього застосування. Для зовнішнього застосування світильник має бути мінімум класу I і достатньо захищеним від води та пилу. Установлення також має бути в умовах захисту від будь-яких стрибків напруги або з будь-яким іншим необхідним електричним захистом, як це передбачено для такого типового встановлення та застосування.

Переваги

- Надійна конструкція, яка відповідає всім відповідним міжнародним стандартам безпеки та продуктивності, а також забезпечує високу енергоефективність
- Автоматичний перезапуск (після падіння напруги або заміни лампи) забезпечує легку роботу та безпроблемну заміну лампи
- Підходить для аварійної роботи з постійним струмом від 186 до 275 В (за -10 °C) і відповідає стандартам для світильників IEC/EN 60598-2-22

Характеристики


- Строк експлуатації 50 000 годин за максимальної температури корпусу в поєднанні з понад 60 000 перемикачів (увімкнення/вимкнення) на одній лампі
- Запрограмоване ввімкнення без мерехтіння з попереднім нагріванням (< 1,5 с), що дає змогу вмикати та вимикати лампу без скорочення її строку експлуатації
- Активна корекція коефіцієнта потужності забезпечує постійне освітлення незалежно від коливань напруги в розетці
- Пристрій захищено від надмірної напруги в розетці та неправильного підключення.

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Застосування

- Ідеально підходить для комерційного внутрішнього освітлення, де необхідно зменшити потужність на квадратний метр або експлуатаційні витрати
- Використовується із системами керування виявленням руху, як-от Philips OccuPlus
- Переважно для внутрішнього застосування, як-от точкові світильники, стельові світильники, вбудовані світильники, що використовуються здебільшого в крамницях, офісних будівлях, супермаркетах, готелях і мінімаркетах
- Виробничі приміщення з тривалим режимом роботи

Розміри



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Затвердження й застосування	
Індекс енергоефективності	A2

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Кількість виробів у МСВ (16 А, тип В) (ном.)
913700630766	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

Order Code	Full Product Name	Кількість виробів у МСВ (16 А, тип В) (ном.)
913700630866	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

