



A világítótest tervezés rugalmasságáért

HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO fényforrásokhoz

A HF-Performer Intelligent egy vékony és pehelykönnyű nagyfrekvenciás elektronikus előtét, amely lehetővé teszi a TL5 HE és HO lámpák azonos hosszú cseréjét, a világítástervezés és kezelés logisztikai rugalmasságának maximalizálása érdekében. A Philips EII technológián alapuló intelligens teljesítmény funkció segítségével a HF-Performer Intelligent maximális rendszerhatékonyságra optimalizált (CELMA EEI A2 BAT) a TL5 és TL5 Eco lámpákkal.

Előnyök

- A HF-Pi az egyszerűsített termék-portfólió rugalmasságát kínálja. A TL5 HO/HE lámpák kicserélhetők, csökkentve a logisztika költségét a teljes értékláncban.
- Használható I. védelmi osztályba tartozó világítótestekkel, valamint tesztelést követően II. osztályú világítótestekben is
- Az univerzális Wago 251 csatlakozó kínálta rugalmasság vízszintes-kézi vagy gépi kábelezést, illetve függőleges ALF-gépi kábelezést tesz lehetővé.

Szolgáltatások


- Egyedi "intelligens" technológia, automatikus lámpa felismeréssel
- Védett a túlzott hálózati feszültségtől és a helytelen csatlakoztatástól 400 V AC értékig.
- Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<1,0 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.
- Az aktív teljesítménytényező korrekció a hálózati feszültség ingadozásaitól független állandó megvilágítást biztosít
- Az IEC/EN 60598-2-22 és VDE 0108 szabványnak megfelelően alkalmas vészvilágítási rendszerek kialakítására

HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO fénnyforrásokhoz

Alkalmazás

- Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság és kapcsolhatóság.
- Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
- Beltéri alkalmazások, mint például irodaépületek, kórházak, bevásárlóközpontok, nagyáruházak, ipari létesítmények és iskolák
- I. osztályba sorolt kültéri alkalmazások, pl. ipari létesítmények és parkolók

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO fényforrásokhoz

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhiasznosítási index	A2 BAT

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220–240V	18
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220–240V	12
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220–240V	12

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220–240V	8
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220–240V	12

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220–240V	L360x30x22
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220–240V	L360x30x22
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220–240V	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Ház
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220–240V	L 425x30x22
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220–240V	L360x30x22

