



HF-Regulator II a PL-T/C lámpákhoz – Fényerő-szabályozás: a következő lépés az energiatakarékosságb an

HF-Regulator II for PL-T/C

Kompakt nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely analóg protokollt (1–10 V) használ a PL-T, PL-C és PL-R lámpákhoz

Előnyök

- A lámpa fényereje 1-től 100%-ig szabályozható az analóg vezérlőbemenettel (az ipari szabvány szerinti 1–10 V-osnak megfelelővel)
- Megfelel az európai és az ázsiai szabványoknak, és alkalmas vészvilágítási rendszerek kialakítására
- A HF működése növeli a fényminőséget és a lámpa élettartamát
- Vezérlővel kombinálva még ennél is jelentősebb energiamegtakarítás érhető el

HF-Regulator II for PL-T/C


Szolgáltatások

- Programozott indítás: villogásmentes gyújtás < 0,5 másodperc alatt és csikozottság- és vibrálásmentes működés. A lámpa elektródjainak előmelegítése miatt a lámpa fel- és lekapcsolható anélkül, hogy csökkenne az élettartama.
- Az intelligens tápellátás biztosítja a folyamatos, a hálózati ingadozásoktól független világítást
- Automata világításvezérlőkkel használva a fogyasztás akár 60%-kal csökkenthető
- Az áramkör a lámpa meghibásodása utáni 5 másodpercen leáll (biztonsági leállítás), és az előtét pedig automatikusan visszaáll a lámpa cseréje után

Alkalmazás


- Beltéri, általános és feladatmegvilágítási alkalmazások világításvezérlő rendszerekkel kombinálva (személyes vezérlés, igazodás a nappali fényhez és/ vagy mozgásérzékelés)

Versions



GPPR_RPLTC_0003-Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
220-240V 50/60Hz						

HF-Regulator II for PL-T/C

