



Megfizethető, robosztus megoldás

HF-Selectalume II TL5 fényforrásokhoz

A HF-Selectalume II a legköltséghatékonyabb, megbízhatóbb, vékonyabb és megfizethető fénycső megoldás, kiemelkedő energiamegtakarítási jellemzőkkel, rendszerrugalmassággal és felülmúlhatatlan teljesítménnyel. A költséghatékony HF-Selectalume II robosztus kivitelű, amely megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Selectalume II elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként irodákban, kiskereskedelmi üzletekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonló alkalmazásokban használt spotfények, mennyezeti lámpák, süllyesztett szerelvények világítástechnikai szerelvényeivel kompatibilis, ahol a vezérlőeszközök ki/bekapcsolási aktivitása viszonylag ritka

Előnyök

- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
- Egyenáramú vészvilágítási működés megfelelően az IEC/EN 60598-2-22 világítótestekre vonatkozó szabványoknak
- Használható I. védelmi osztályba tartozó világítótestekkel, valamint tesztelést követően II. osztályú világítótestekben is

Szolgáltatások


- Megfelel a CE és Kema-Keur előírásnak
- Az átlagos élettartam több mint 50,000 óra 50 °C környezeti hőmérsékleten
- Gyors lámpa-melegindítás előfűtéssel < 1,2 sec
- Az aktív teljesítménytényező korrekció a hálózati feszültség ingadozásaitól független állandó megvilágítást biztosít
- Az univerzális Wago 744 csatlakozó kínálja rugalmasság vízszintes-kézi vagy gyorscsatlakozós automatikus kábelezést tesz lehetővé, továbbá egy egyszerű vezetékkioldó funkció is rendelkezésre áll.

HF-Selectalume II TL5 fényforrásokhoz

Alkalmazás

- Ideális ipari beltéri világítástechnikai alkalmazásokban, ahol csökkenteni kell az egy négyzetméterre jutó teljesítményt vagy a működési költségeket
- Olyan alkalmazások, amelyekben a vezérlőeszközöket ritka ki/bekapcsolással szerelik (például, ahol a mozgás- vagy fényérzékelő kapcsolja a hálózati feszültséget)
- Elsősorban hosszú üzemórát igénylő professzionális beltéri alkalmazásokban, mint például irodaépületek, call center-ek, osztálytermek, hotelek, nagyáruházak, kiskereskedelmi üzletek, bevásárlóközpontok, vegyesboltok és ipari létesítmények (például folyosók és alacsony belmagasságú fénycsöves rendszerek), városi parkolók

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház	L 280x30x21
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhiasznosítási index	A2 BAT

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramkörtől lapon (16 A, B típus) (névleges)
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramkörtől lapon (16 A, B típus) (névleges)
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

HF-Selectalume II TL5 fényforrásokhoz

