



Cea mai fiabilă soluție standard, eficientă din punct de vedere energetic

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL5

Balasturile HF-Selectalume II TL5 pentru lămpi fluorescente sunt cea mai rentabilă, fiabilă, compactă și accesibilă soluție. Balasturile fac parte dintr-un sistem de iluminare generală de înaltă eficiență, care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să vă conformați oricărui cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Selectalume II TL5 sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de utilizări destinate construcțiilor și montajului pe instalații vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafețe sau iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicații etanșe la apă și altele. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicațiile de iluminat exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalația ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice altă protecție electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalație și aplicație tipică.

Beneficii

- Eficiență energetică excepțională cu tehnologia de reducere a striării în sistemele de iluminat la temperaturi mai scăzute.
- Fiabilitate maximă în funcționarea sistemului.
- Tehnologie multi-putere pentru funcționarea precisă a mai multor tipuri de lămpi de diferite puteri.

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL5

Caracteristici

- Cel mai mare indice de eficiență energetică CELMA A2 BAT*
- Conform mărcilor de conformitate CE, ENEC, EL, CCC
- Durată de viață nominală medie de peste 85.000 de ore (la Ta 50°C) cu o rată de defecțiune $\leq 0,1\%$ la 1.000 de ore);
- Lampă optimizată preîncălzire pentru min. 50.000 de operațiuni de pornire/oprire fără înlocuirea lămpilor

Cerere


- Potrivit pentru funcționare CC și instalații de iluminat de urgență.
- Conformitate deplină cu cerințele pentru iluminatul de urgență conform EN 61347-2-3 -anexa J.
- Durată de viață extinsă a lămpii în aplicații cu comutare frecventă, de ex. unde sunt utilizați senzori de ocupare sau detectoare de mișcare; Pentru corpuri de iluminat din clasa de protecție I și clasa de protecție II utilizate în clădiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale, spații industriale și școli.

Versions



GPPR_HFSIITL5_0005-Product photo

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL5

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz

Sistem mecanic și carcasă

Carcasă	L 280x30x21
---------	-------------

Aprobare și aplicație

Indice de eficiență energetică	A2 BAT
--------------------------------	--------

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

