




Betaalbare, robuuste oplossing

HF-SELECTALUME II TL-D

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Voordelen

- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging.
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen.
- Geschikt voor armaturen met beschermingsklasse I en, na testen, II

Kenmerken

- Voldoet aan CE en KEMA-KEUR
- Gemiddelde levensduur meer dan 50.000 uur bij $T_a = 50^\circ\text{C}$
- Snelle warme lampstart met voorverwarming van gloeispiraal $<1,6\text{ s}$
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De Wago 744-connector biedt de flexibiliteit voor horizontale handmatige of geautomatiseerde (robot) insteekbedrading, inclusief een eenvoudige voorziening voor draadontgrendeling

HF-SELECTALUME II TL-D

Toepassing


- Ideaal voor toepassingen waar het noodzakelijk is het aantal watt per vierkante meter te verminderen of de bedrijfskosten te verlagen
- Toepassingen waarin regelapparaten zijn geïnstalleerd met incidenteel in-/uitschakelen (bijv. waar bewegings- of lichtgevoelige detectors die de netspanning schakelen)
- Professionele binnentoepassingen met lange bedrijfsuren, zoals kantoorgebouwen, callcenters, klaslokalen, hotels, warenhuizen, winkels, supermarkten, gemakswinkels en industriële ruimten met lange bedrijfsuren (bijv. gangen en laaghangende lichtlijnsystemen) en parkeergarages

Versions



GPPR_HFSIITL5_0005-Product photo

Maatschets




Product
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

HF-SELECTALUME II TL-D

Maatschets



Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500999290	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
8711500999078	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
8711500999313	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500999085	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12
8711500999320	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500999290	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
8711500999078	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
8711500999313	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500999085	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
8711500999320	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energierendement-index
8711500999290	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
8711500999078	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Energierendement-index
8711500999313	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
8711500999085	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

