# Calor instantáneo exactamente donde y cuando se lo necesita

## Lámparas infrarrojas para uso industrial

Las lámparas reflectoras incandescentes infrarrojas Philips están diseñadas para funcionar en los entornos más exigentes, como granjas, baños o cocinas, y sus alrededores. Cuentan con una estructura reforzada, gracias al vidrio duro. La forma compacta y la base con tapa universal permiten utilizarlas en todos los equipos a los que se adapten. Un método muy eficaz para generar calor es mediante el uso de las lámparas de calor. Las lámparas infrarrojas Philips ofrecen calor de forma directa y sin corriente de aire para animales, personas y también alimentos. Estas ventajas han impulsado a granjeros, consumidores y cocineros de todo el mundo a elegir estas lámparas infrarrojas, porque son las más resistentes y eficaces para estas aplicaciones, que se comercializan en la actualidad.

### Beneficios

- Ahorro de energía adicional de 30 % con PAR, gracias a su sistema de reflectores único
- Fuente de calor simple y segura sin riesgo de rotura de vidrio
- El 90 % de la energía se transmite como calor infrarrojo.

### Características

- Estructura de vidrio duro fuerte y resistente en toda la gama de reflectores infrarrojos.
- La forma del reflector permite la aplicación de calor concentrado donde se necesita.
- El diseño de PAR38 presenta un reflector totalmente sellado, lo que aporta una gran eficacia.
- Ciclo de reemplazo más sencillo y práctico, gracias a la larga duración de las lámparas infrarrojas
- Lámparas de color rojo para reducir la emisión y el reflejo de luz visible.

# Lámparas infrarrojas para uso industrial

## Aplicaciones

- Agricultura: reproducción y cría de cerdos, aves de corral, terneros, potros, perros, etc., así como clínicas veterinarias, zoológicos, tiendas de mascotas.
- Calefacción general por radiadores, como exhibidores de comida caliente, campanas extractoras, baños, calefacción de locales, etc.
- Calefacción industrial, como secado, horneado, carbonización, fundición, etc.

## Versions

**LPPR IRSG E27 R125 Clear**

## Plano de dimensiones




| Product | D | C (max) |
|---|---|---|
| R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | 125 mm | 183 mm |

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.