



Varme med det samme akkurat der du behøver det

Infrarøde lamper, industribruk

De infrarøde glødelampene fra Philips er utformet for tøffe forhold som på gårder, badrom, kjøkken og de nærmeste omgivelsene. De har en forsterket konstruksjon som gjør bruk av hardt glass. Den kompakte formen og universelle fatningen gjør at de kan brukes sammen med alt egnet utstyr. Varmelamper er en veldig god metode for å generere varme. De infrarøde lampene fra Philips gir direkte varme, uten trekk, til dyr og mennesker, men også til mat. Disse fordelene gjør at bønder, forbrukere og kokker over hele verden velger infrarøde lamper fra Philips, siden de er de mest solide og effektive lampene til disse bruksområdene.

Fordeler

- 30 % ekstra energibesparelser med PAR, takket være det unike reflektorsystemet
- Enkel og trygg varmekilde uten risiko for knust glass
- 90 % av energien overføres som infrarød varme.

Funksjoner

- Hele serien med infrarøde reflektorer har en robust og solid konstruksjon i herdet glass.
- Reflektorformen gjør at det kan tilføres konsentrert varme der det trengs.
- PAR38 har en helt tett reflektor og gir derfor høy effektivitet.
- Mer praktisk og problemfri utskiftingsperiode takket være den lange levetiden til infrarøde lamper
- Rødfargede lyskilder som reduserer det visuelle lyset og refleksjonen.

Infrarøde lamper, industribruk

Søknad

- Landbruk: Svineavl, fjørfe, kalver, føll, hunder osv. i tillegg til bruk på veterinærklinikker, i dyrehager og dyrebutikker.
- Generell varmestråling, som i matvaredisker med varm mat, komfyrventiler, baderom, oppvarming av rom osv.
- Industriell oppvarming, f.eks. tørking, baking, karbonisering, smelting osv.

Versions



BR125 IR 150W E27 230-250V Red



LPPR IRPR38 0001



LPPR IRSG E27 R125 Clear




PAR38 IR E27 Red



BR125 IR 250W E27 230-250V Red



Målskisse



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

Infrarøde lamper, industribruk

Målskisse



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
E27 cap Incandescent lamp	125 mm	173 mm

Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Anslått levetid (timer)	5 000 time(r)
Nominell levetid	5 000 time(r)

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæremateriale	Hardt glass
------------------	-------------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Driftsposisjon
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	H45
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Driftsposisjon
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	H45
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	H45
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	-
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	C

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-

Infrarøde lamper, industribruk

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	R
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	R

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	230-250 V	150 W
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	230 V	100 W
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	240 V	175 W
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	150 W
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	375 W
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	240 V	100 W
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	240 V	175 W
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	250 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	Rød	BR125
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Matt	PAR38
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	Matt	PAR38
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	Matt	BR125
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Matt	BR125

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Matt	R125
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	Rød	PAR38
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	Rød	PAR38
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Rød	BR125

