



Căldură instantanee exact în locurile unde este necesară și atunci când este necesară

Lămpi cu infraroșu pentru uz industrial

Lămpile cu incandescență și cu reflector de la Philips sunt proiectate pentru a funcționa în mediul cel mai aspru, de exemplu într-o fermă, în baie sau în bucătărie și în mediul care le înconjoară. Au o construcție ranforsată grație utilizării sticlei dure. Forma compactă și baza universală a duliei permit utilizarea lor împreună cu orice echipament adecvat. O metodă foarte bună de generare a căldurii este prin utilizarea lămpilor termice. Lămpile cu radiație infraroșie de la Philips asigură căldură directă, fără curent de aer, pentru animale, persoane, dar și pentru alimente. Aceste avantaje au determinat fermierii, consumatorii și bucătarii din toată lumea să aleagă lămpile cu radiație infraroșie de la Philips, deoarece acestea sunt cele mai solide și mai eficiente lămpi pentru aceste aplicații.

Beneficii

- Reducerea consumului de energie cu încă 30 % cu PAR, mulțumită sistemului reflector unic
- Sursă de căldură simplă și sigură, fără pericol de spargere a sticlei
- 90 % din energie este transmisă sub formă de căldură infraroșie.

Lămpi cu infraroșu pentru uz industrial

Caracteristici

- Construcție robustă și solidă din sticlă dură a întregii game de reflectoare cu infraroșii.
- Forma de reflector permite aplicarea căldurii concentrare acolo unde este necesar.
- Construcția PAR38 include un reflector complet etanșat, ceea ce înseamnă o eficacitate mare.
- Mai puține probleme și înlocuire convenabilă grație durabilității mari a lămpilor cu infraroșii
- Lămpi colorate în roșu pentru a reduce emisia de lumină vizuală și efectul de orbire.


Cerere

- În agricultură: creșterea porcilor, păsărilor, vițelilor, mănșilor, câinilor etc., precum și în clinici veterinare, grădini zoologice și magazine de animale de companie.
- Încălzire radiantă generală, de exemplu, galantare cu alimente calde, hote, băi, încălzirea spațiului etc.
- Încălzire industrială, de ex. uscare, coacere, carbonizare, topire etc.

Versions





Cote



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

Lămpi cu infraroșu pentru uz industrial

Cote



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
E27 cap Incandescent lamp	125 mm	173 mm

Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală (ore)	5.000 ore
Durată de viață nominală	5.000 ore
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Material bec	Sticlă tare

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Poziție de funcționare
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	H45
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Poziție de funcționare
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
60052315	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	H45
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	H45
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Denumirea culorii
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	-
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C

Order Code	Full Product Name	Denumirea culorii
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	C
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	-

Lămpi cu infraroșu pentru uz industrial

Order Code	Full Product Name	Denumirea culorii
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-
60052315	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	R

Order Code	Full Product Name	Denumirea culorii
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	R
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	150 W
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	230 V	100 W
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	230 V	175 W
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	150 W
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	375 W
60052315	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	230 V	100 W
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	230 V	175 W
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	250 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	Roșu	BR125
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Transparent	PAR38
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	Transparent	PAR38
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	Transparent	BR125
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Transparent	BR125

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Transparent	R125
60052315	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	Roșu	PAR38
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	Roșu	PAR38
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Roșu	BR125

