



Deskripsi Produk

PAR38

Lampu reflektor kaca pres berdiameter 121 mm dengan intensitas cahaya yang tinggi

Benefits

- Menghasilkan cahaya sama yang bermanfaat sebagai lampu PAR konvensional dengan energi 20% lebih rendah

Features


- Versi sorot memiliki reflektor depan berbintik yang menghasilkan sinar homogen yang menyempit
- Versi sorot memiliki refraktor depan yang terdiri dari elemen prisma

Application

- Dapat digunakan di dalam dan luar ruangan, atau di mana pun lampu reflektor bola lampu tiup akan terlalu rentan
- Dalam ruangan: toko, pajangan jendela, rumah, hotel, restoran, teater, museum, pameran, dan bangunan
- Luar ruangan: pencahayaan sorot, tanda iklan, bangunan, patung, podium, lapangan olahraga, taman, dan kebun
- Dapat dipasang di luar ruangan tanpa perlindungan apa pun, asalkan digunakan dalamudukan lampu kedap air
- Untuk penggunaan di luar ruangan, ring karet tahan panas harus dipasang antara lampu dan fitting lampu

PAR38

Dimensional drawing



Product	D	C (max)	C1
PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 12D 1CT	121 mm	137 mm	123 mm
PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT	121 mm	137 mm	123 mm
PAR38 80W E27 230V PAR38 FL 30D 1CT/12	123 mm	137 mm	

Informasi Umum	
Nilai Masa Pakai (Jam)	2.000 jam
Nominal masa pakai	2.000 jam
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	100
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Waktu Mulai (Nom)	0,0 s
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PAR38

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Siklus	
		Tutup-Dasar	Sakelar
923810544296	PAR38 80W E27 230V PAR38 FL 30D 1CT/12	E27	8.000
923815343301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 12D 1CT	E27/51	-

Order Code	Full Product Name	Siklus	
		Tutup-Dasar	Sakelar
923815643301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT	E27/51	-

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya (Nom)	Suhu Warna (Nom)	Flux Cahaya
923810544296	PAR38 80W E27 230V PAR38 FL 30D 1CT/12	30 °	2700 K	-
923815343301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 12D 1CT	12 °	-	1.150 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya (Nom)	Suhu Warna (Nom)	Flux Cahaya
923815643301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT	30 °	-	1.150 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

PAR38

Order Code	Full Product Name	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
		seketika s		
923810544296	PAR38 80W E27 230V PAR38 FL 30D 1CT/12	cahaya penuh	230 V	80,0 W
923815343301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 12D 1CT	-	220-240 V	120 W

Order Code	Full Product Name	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
		-		
923815643301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT	-	220-240 V	120 W



Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
923810544296	PAR38 80W E27 230V PAR38 FL 30D 1CT/12	Ya
923815343301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 12D 1CT	-


Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
923815643301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT	-

Penyetujuan dan Aplikasi


Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/1000 h
923810544296	PAR38 80W E27 230V PAR38 FL 30D 1CT/12	80 kWh
923815343301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 12D 1CT	-
923815643301	PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT	-




Accent Diagrams



Accent Diagram - PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 30D 1CT




Accent Diagram - PAR38 120W E27/51 220-240V PAR38 12D 1CT




Accent Diagram - PAR38 80W E27 230V PAR38 FL 30D 1CT/12

PAR38


Beam Diagrams



Beam diagram - PAR38 120W E27/51 220-240V
PAR38 30D 1CT



Beam diagram - PAR38 120W E27/51 220-240V
PAR38 12D 1CT



Beam diagram - PAR38 80W E27 230V PAR38
FL 30D 1CT/12

