



Glüh- und Halogenlampen zum Verwechseln ähnlich

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Vorteile

- Ca. 90% Energieeinsparung
- Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen

Merkmale

- LED-Lampen im Classic-Look

Anwendung


- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
- Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels
- Dekorative, offene Leuchten

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Versions



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM




25W E27 T65



25W E27 A160



Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Allgemeine Informationen

Sockel	E27
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	1800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	818
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
--------------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
----------------	-------------------------

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Lichtstrom
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 Grad	470 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 Grad	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 Grad	470 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 Grad	470 lm
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 Grad	200 lm
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	200 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Bernsteinfarben	G200
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	rauchig	G200
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Bernsteinfarben	T65
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Bernsteinfarben	A160
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	rauchig	T65
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	rauchig	A160

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

