

Ampoules LED à filament Classic pour éclairage décoratif

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Avantages

- Economies d'énergie d'environ 90%
- Très grande longévité, ce qui réduit la fréquence de remplacement
- Remplacement aisé des ampoules classiques traditionnelles

Fonctions


- Conception à la forme classique
- Conçu pour être vu : belle apparence, allumé comme éteint
- Tenue parfaite et finition de première qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé, gage de couleurs vives
- Respectueux de l'environnement : ne contient ni mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Parfait pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Horeca : restaurants et hôtels

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Versions



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM




LED classic 60W E27 WW G120 FR
ND SRT4-SPP



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND





Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Product	D	C
Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Données techniques de l'éclairage

		Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
Order Code	Full Product Name				
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 degré(s)	1800 K	818	470 lm
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 degré(s)	1800 K	818	470 lm
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 degré(s)	2700 K	827	650 lm
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 degré(s)	1800 K	818	470 lm
8718699648176	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	2700 K	827	806 lm
8719514313828	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 degré(s)	1800 K	818	300 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
8718699648176	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	7 W	60 W
8719514313828	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718699648176	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	45 °C
8719514313828	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Uniquement avec certains variateurs
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Uniquement avec certains variateurs
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Uniquement avec certains variateurs

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Uniquement avec certains variateurs
8718699648176	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	Non
8719514313828	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Non

Mécanique et boîtier


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Ambre	G200
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Ambre	T65
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Miroir Crown	A60


Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Ambre	A160
8718699648176	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	Dépoli	G120
8719514313828	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Ambre	A160

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	-20 à +45 °C	7 kWh
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	-	8 kWh
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	-20 à +45 °C	7 kWh
8718699648176	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	7 kWh
8719514313828	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	-20 à +45 °C	5 kWh



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

