



CoreLine Lichtlijn – de duidelijke keuze voor LED's

CoreLine Trunking

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

Voordelen

- Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect
- Verschillende lengtes, lichtopbrengsten en bundelvormen
- Consistent, hoogwaardig licht – geen kleurverschillen in bundel of strookartefacten
- Verbeterde lichtcontinuïteit
- Eenvoudig te bestellen, monteren en installeren. Er zijn slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen
- Geschikt voor InterAct voor extra mogelijkheden in winkel- en industrietoepassingen

Kenmerken



- Intuïtieve, éénlagige architectuur – slechts 2 12NC's nodig om een lijn te maken
- Keuze uit 3 lengtes, elk met 3 lichtstroompakketten
- 8 verschillende optieken met consistente lichtkwaliteit
- Speciale sensorunits voor upgrade naar InterAct-systemen
- Lumenbehoud 50.000 uur – L80
- Beschikbaar op draagprofiel en in losstaande versies

CoreLine Trunking

Toepassing

- Supermarkten en grote winkelketens
- Magazijnen
- Productie

Maatschets



Productgegevens



Coreline trunking gen2.5 coupling

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-plusmarkering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8720169474550		1 unit
8720169474574		1 unit
8720169474581	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 unit
8720169474604		1 unit
8720169474628		2 units
8720169474642	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	1 unit
8720169474666	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	2 units
8720169474703	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	2 units

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169474550		169 lm/W	11.000 lm	Opaal
8720169474574		160 lm/W	16.000 lm	Brede bundel
8720169474581	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	198 lm/W	9.000 lm	Brede bundel
8720169474604		200 lm/W	16.000 lm	Brede bundel
8720169474628		188 lm/W	24.000 lm	Brede bundel
8720169474642	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	200 lm/W	16.000 lm	Smalle bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169474666	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	188 lm/W	24.000 lm	Smalle bundel
8720169474703	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	176 lm/W	22.500 lm	Opaal

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169474550		65 W
8720169474574		100 W
8720169474581	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	45,5 W
8720169474604		80 W




Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169474628		128 W
8720169474642	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	80 W
8720169474666	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	128 W
8720169474703	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	128 W

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169474550		LL242X
8720169474574		LL243X
8720169474581	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
8720169474604		LL243X

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169474628		LL243X
8720169474642	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	LL243X
8720169474666	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	LL243X
8720169474703	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	LL243X




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870134

Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870138

Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870140




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870144


Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870136

Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870129

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL240XI -
910925870131



Polar Normal (separate) - LL240XI -
910925870132

