



Nouveau standard en matière de système rail modulaire

Un système de chemin lumineux LED adaptable, combinant les avantages éprouvés d'un rail électrique qui permet un positionnement flexible de panneaux linéaires offrant de multiples combinaisons de flux/longueur avec des lentilles spécialement conçues pour diriger la lumière au bon endroit. Une solution permettant de concevoir de nouveaux projets avec un nombre optimal de panneaux linéaires et de moderniser les anciennes installations - Renovez votre installation avec les dernières avancées en matière de possibilités d'éclairage. Maintenant et dans le futur

Avantages

- Modernisez facilement les anciennes unités électriques Maxos et TTX400 et réalisez d'importantes économies d'énergie grâce à la gamme UE
- Passez aux systèmes Interact pour réaliser davantage d'économies
- Infrastructure de canalisation flexible avec une solution pour tous les scénarios électriques et au-delà
- Des performances fiables et durables sur toute l'offre

Applications

- Commerces alimentaires et grandes surfaces
- Sites de production
- Entrepôts

Fonctions

- Offre de panneaux simplifiés -
- Haute efficacité jusqu'à 200 lm/W dans la gamme UE

- Maintien du flux lumineux L85 100 000 heures sur toute la gamme

- Unités de détecteurs dédiées pour une mise à niveau vers des propositions de systèmes InterAct

Versions




Maxos unify panel for
4MX656 trunk white




Maxos unify panel 2215mm
for track white


Schéma dimensionnel



LL551X 80S/840 NE DIA NB WH



LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH



LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH

Détails sur le produit



Maxos unify optical design

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	-

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.34. 0.35) SDCM <3

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	4 000 lm	167 lm/W	Faisceau extensif
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	8 000 lm	167 lm/W	Faisceau extensif
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	8 000 lm	167 lm/W	Faisceau intensif
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	10 500 lm	162 lm/W	Faisceau intensif
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	4 000 lm	195 lm/W	Faisceau extensif
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	8 000 lm	195 lm/W	Faisceau extensif
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	8 000 lm	195 lm/W	Faisceau intensif
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	10 500 lm	188 lm/W	Faisceau intensif
95581300	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	10 500 lm	162 lm/W	Faisceau extensif
95582000	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	4 000 lm	167 lm/W	Faisceau extensif
95584400	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	8 000 lm	167 lm/W	Faisceau intensif
95585100	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	10 500 lm	162 lm/W	Faisceau extensif
95586800	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	10 500 lm	162 lm/W	Faisceau intensif
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	6 200 lm	175 lm/W	Faisceau extensif
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	16 000 lm	163 lm/W	Faisceau intensif
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	6 200 lm	200 lm/W	Faisceau extensif
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	16 000 lm	191 lm/W	Faisceau intensif
95688900	LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH	24 000 lm	185 lm/W	Faisceau intensif
95689600	LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH	20 000 lm	185 lm/W	Faisceau intensif
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	4 000 lm	167 lm/W	Faisceau extensif
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	8 000 lm	167 lm/W	Faisceau extensif
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	8 000 lm	167 lm/W	Faisceau intensif
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	10 500 lm	162 lm/W	Faisceau intensif
95577600	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	10 500 lm	162 lm/W	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité


Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	20,5 W
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	41 W
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	41 W
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	56 W
95581300	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W
95582000	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	24 W
95584400	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	48 W
95585100	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	65 W
95586800	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	65 W
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	35,5 W
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	98 W
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	31 W
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	84 W
95688900	LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH	130 W
95689600	LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH	108 W
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	24 W
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	48 W
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	48 W
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	65 W
95577600	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	65 W

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
95512700	LL553X 40S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95513400	LL553X 80S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95514100	LL553X 80S/840 NE DIA NB WH	LL553X
95515800	LL553X 105S/840 NE DIA NB WH	LL553X
95516500	LL553X 40S/840 UE DIA WB WH	LL553X
95517200	LL553X 80S/840 UE DIA WB WH	LL553X
95518900	LL553X 80S/840 UE DIA NB WH	LL553X
95519600	LL553X 105S/840 UE DIA NB WH	LL553X
95581300	LL553X 105S/840 NE DIA WB WH	LL553X
95582000	LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
95584400	LL553X 80S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X
95585100	LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH	LL553X
95586800	LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH	LL553X

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
95503500	LL552X 62S/840 NE DIA WB WH	LL552X
95504200	LL552X 160S/840 NE DIA NB WH	LL552X
95505900	LL552X 62S/840 UE DIA WB WH	LL552X
95506600	LL552X 160S/840 UE DIA NB WH	LL552X
95688900	LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH	LL552X
95689600	LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH	LL552X
95495300	LL551X 40S/840 NE DIA WB WH	LL551X
95496000	LL551X 80S/840 NE DIA WB WH	LL551X
95497700	LL551X 80S/840 NE DIA NB WH	LL551X
95498400	LL551X 105S/840 NE DIA NB WH	LL551X
95577600	LL551X 105S/840 NE DIA WB WH	LL551X


Diagramme photométrique polaire



910925871037

910925871036


LL550XI - 910925870860




LL550XI - 910925870843

LL550XI - 910925870851


LL550XI - 910925870845




LL550XI - 910925870853




LL550XI - 910925870865




LL550XI - 910925870842




LL550XI - 910925870864




LL550XI - 910925870852




LL550XI - 910925870850




LL550XI - 910925870862




LL550XI - 910925870844




LL550XI - 910925870866




LL550XI - 910925870863




LL550XI - 910925870859




LL550XI - 910925870861




LL550XI - 910925870925




LL550XI - 910925870934




LL550XI - 910925870933



LL550XI - 910925870929



LL550XI - 910925870930



LL550XI - 910925870932