



Philips FlexCove Neon Indoor: ciptakan profil coving yang apik dengan pencahayaan strip LED yang fleksibel, dapat disetel, dan tanpa titik LED yang terlihat

Flex Cove – Neon Dalam Ruangan

Philips FlexCove Neon Indoor adalah penawaran BARU selain pencahayaan cove LED kami yang populer. Rangkaian lampu strip fleksibel baru yang komprehensif ini dirancang mengikuti garis lurus atau lekukan untuk menciptakan suasana indah yang menonjolkan detail arsitektur dalam cahaya mono putih, putih yang dapat disetel, atau berwarna. Strip pencahayaan teluk yang dapat disesuaikan ini juga menjanjikan keseragaman pencahayaan yang luar biasa dalam jarak pencampuran cahaya yang kecil dan ruang pemasangan yang terbatas, konsistensi warna, dan pemasangan yang mudah. Semua dengan masa pakai panjang yang menjanjikan lebih sedikit peluruhan lumen atau perubahan warna. Jadi dengan FlexCove Neon Indoor, Anda dapat menyesuaikan pencahayaan aksen agar sesuai dengan kebutuhan proyek apa pun – dengan indah.

Flex Cove - Neon Dalam Ruangan

Benefits

- Kualitas dan keandalan yang tahan lama
- Performa render warna luar biasa dengan konsistensi warna di antara rol.
- Keseragaman pencahayaan yang sangat baik dalam ruang instalasi kecil dan jarak pencampuran cahaya terbatas
- Desain fleksibel untuk garis lurus atau kurva





Features

- Rangkaian produk lengkap termasuk dua arah tekukan dan beberapa dimensi produk.
- Desain fleksibel untuk garis lurus atau kurva
- Standard Deviation Color Matching (SDCM) 3 di antara rol
- Masa pakai 30.000 jam @L70 B50
- Tersedia versi warna putih yang dapat disesuaikan dan RGB+W

Application







- Retail
- Kantor
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Dimensional drawing



Flex Cove - Neon Dalam Ruangan

Dimensional drawing



Flex Cove - Neon Dalam Ruangan

Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	90
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III
Tegangan Masuk	24 V
Frekuensi Garis	- Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya - Periksa kompatibilitas ballast
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Tanpa lensa
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP44
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tanda CE	Tidak
Tanda dapat menyala	-
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401516744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 S	2700 K	55 lm/W	880 lm
911401516844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S	3000 K	55 lm/W	880 lm
911401516944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 S	4000 K	55 lm/W	880 lm
911401517044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 S	3000 K	32 lm/W	360 lm
911401517144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 S	Tunable white 2700-6500 K	50 lm/W	550 lm
911401515744	LS360S LED5 P16 2700K L5 0612 S	2700 K	30 lm/W	480 lm
911401515844	LS360S LED5 P16 3000K L5 0612 S	3000 K	30 lm/W	480 lm
911401515944	LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S	4000 K	30 lm/W	480 lm
911401516044	LS360S LED3 P10 2700K L5 0612 S	2700 K	31,5 lm/W	315 lm
911401516144	LS360S LED3 P10 3000K L5 0612 S	3000 K	31,5 lm/W	315 lm
911401516244	LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S	4000 K	31,5 lm/W	315 lm
911401516344	LS360S LED2 P6 2700K L5 0612 S	2700 K	33 lm/W	205 lm
911401516444	LS360S LED2 P6 3000K L5 0612 S	3000 K	33 lm/W	205 lm
911401516544	LS360S LED2 P6 4000K L5 0612 S	4000 K	33 lm/W	205 lm
911401516644	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S	Tunable white 2700-6500 K	31,5 lm/W	350 lm
911401517444	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T	2700 K	60 lm/W	600 lm
911401517544	LS360S LED6 P10 3000K L5 0808 T	3000 K	60 lm/W	600 lm
911401517644	LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T	4000 K	60 lm/W	600 lm
911401518744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 T	2700 K	55 lm/W	880 lm
911401518844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 T	3000 K	55 lm/W	880 lm
911401518944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 T	4000 K	55 lm/W	880 lm
911401519044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T	3000 K	32 lm/W	360 lm
911401519144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 T	Tunable white 2700-6500 K	50 lm/W	550 lm
911401517744	LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T	2700 K	62,5 lm/W	1.000 lm
911401517844	LS360S LED10 P16 3000K L5 1010 T	3000 K	62,5 lm/W	1.000 lm
911401517944	LS360S LED10 P16 4000K L5 1010 T	4000 K	62,5 lm/W	1.000 lm
911401518044	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T	2700 K	65 lm/W	650 lm
911401518144	LS360S LED7 P10 3000K L5 1010 T	3000 K	65 lm/W	650 lm
911401518244	LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T	4000 K	65 lm/W	650 lm
911401518344	LS360S LED4 P6 2700K L5 1010 T	2700 K	70 lm/W	420 lm
911401518444	LS360S LED4 P6 3000K L5 1010 T	3000 K	70 lm/W	420 lm
911401518544	LS360S LED4 P6 4000K L5 1010 T	4000 K	70 lm/W	420 lm

Flex Cove - Neon Dalam Ruangan

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401518644	LS360S LED7 P11 TNW L5 1010 T	Tunable white 2700-6500 K	60 lm/W	650 lm
911401515444	LS360S LED3 P10 2700K L5 0410 S	2700 K	28 lm/W	295 lm
911401515544	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S	3000 K	28 lm/W	295 lm
911401515644	LS360S LED3 P10 4000K L5 0410 S	4000 K	28 lm/W	295 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401516744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 S	69 W	911401518744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 T	69 W
911401516844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S	69 W	911401518844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 T	69 W
911401516944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 S	69 W	911401518944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 T	69 W
911401517044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 S	46,5 W	911401519044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T	46,5 W
911401517144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 S	47 W	911401519144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 T	47 W
911401515744	LS360S LED5 P16 2700K L5 0612 S	67 W	911401517744	LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T	67 W
911401515844	LS360S LED5 P16 3000K L5 0612 S	67 W	911401517844	LS360S LED10 P16 3000K L5 1010 T	67 W
911401515944	LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S	67 W	911401517944	LS360S LED10 P16 4000K L5 1010 T	67 W
911401516044	LS360S LED3 P10 2700K L5 0612 S	44 W	911401518044	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T	44 W
911401516144	LS360S LED3 P10 3000K L5 0612 S	44 W	911401518144	LS360S LED7 P10 3000K L5 1010 T	44 W
911401516244	LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S	44 W	911401518244	LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T	44 W
911401516344	LS360S LED2 P6 2700K L5 0612 S	30,5 W	911401518344	LS360S LED4 P6 2700K L5 1010 T	30,5 W
911401516444	LS360S LED2 P6 3000K L5 0612 S	30,5 W	911401518444	LS360S LED4 P6 3000K L5 1010 T	30,5 W
911401516544	LS360S LED2 P6 4000K L5 0612 S	30,5 W	911401518544	LS360S LED4 P6 4000K L5 1010 T	30,5 W
911401516644	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S	44,5 W	911401518644	LS360S LED7 P11 TNW L5 1010 T	44,5 W
911401517444	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T	41 W	911401515444	LS360S LED3 P10 2700K L5 0410 S	41 W
911401517544	LS360S LED6 P10 3000K L5 0808 T	41 W	911401515544	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S	41 W
911401517644	LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T	41 W	911401515644	LS360S LED3 P10 4000K L5 0410 S	41 W

