



La solution gradable DimTone créatrice d'ambiance

Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

La gamme d'ampoules flammes et lustres LED MASTER Plastic produit une lumière diffuse d'intensité variable qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, et qui en fait le produit idéal pour les applications d'éclairage général dans le secteur hôtelier. D'un design inédit, ces ampoules diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux ampoules à incandescence. Elles conviennent particulièrement aux lieux accessibles au public tels que les halls d'entrée, les couloirs et les escaliers éclairés en permanence. Elles sont compatibles avec les supports existants dotés d'une douille E14 pour ampoule flamme et E14 et E27 pour ampoule lustres. Les ampoules flammes et lustres LED MASTER Plastic permettent de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles, et ce en fournissant une excellente qualité de lumière. Leur durée de vie de 25 000 heures réduit les coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l'ambiance souhaitée.

Avantages

- Remplacement facile, idéal pour les applications d'éclairage général.
- Conception unique et effet lumineux qui reproduit la qualité lumineuse des lampes incandescentes
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles

Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

Fonctions

- La fonction de gradation progressive permet aux niveaux de lumière de baisser pour atteindre les tons chauds des lampes traditionnelles.
- Gamme gradable et compatibilité avec une vaste gamme de variateurs
- Durée de vie de 25 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés
- Halls d'entrée, couloirs, escaliers, espaces d'accueil

Versions





LEDcandle MAS SLR1 B38 E27 CL



LEDluster MAS SLR1 P48 E14 CL

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	38 mm	112 mm

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50 mm	95 mm

Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

Informations générales	
Cycle d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	25 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	822-827
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux	470 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	5,5 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Puissance équivalente	40 W
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
929002491299	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	E27
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	E14



Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
929002491299	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
929002491299	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	B38
929002491402	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	P48



Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

