



MASTER LEDspot LV AR111 – solusi ideal untuk pencahayaan sorot di toko

MASTER LEDspot LV AR111

Memberikan sinar aksent hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV AR111 adalah solusi retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan. MASTER LEDspot LV AR111 sangat sesuai untuk pencahayaan umum yang mengharuskan cahaya menyala sepanjang waktu, misalnya aplikasi pencahayaan aksent kreatif di toko, restoran, hotel, dan terutama untuk galeri, pameran, dan museum. MASTER LEDspot LV AR111 yang dirancang dengan kuat menawarkan berbagai sudut sinar untuk penyebaran sinar yang ditentukan secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. MASTER LEDspot LV AR111 memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya pemeliharaan tanpa mengurangi tingkat kecerahan.

Benefits

- Penghematan energi hingga 80% dibandingkan dengan lampu halogen
- Kompatibilitas yang luas dengan trafo
- Dapat diretrofit

MASTER LEDspot LV AR111


Features

- Driver pintar yang telah dipatenkan
- Masa pakai 45.000 jam
- Konsumsi energi yang rendah
- Penyebaran sinar ditentukan dengan jelas
- Cahaya bebas UV dan IR untuk lebih sedikit panas dan perlindungan untuk objek yang sensitif terhadap panas

Application

- Pertokoan, perhotelan, restoran, bar, kafe
- Galeri, museum, pameran, lobi, koridor, tangga, kamar kecil, area resepsionis

Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm

MASTER LEDspot LV AR111



Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G53
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	40.000 jam
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	97
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	- Hz
Frekuensi Garis	- Hz
Konsumsi Daya	15 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Watt yang Setara	75 W
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	74 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	AR111
Penyetujuan dan Aplikasi	
Penggunaan Energi kWh/1000 h	17 kWh

Teknis Lampu (1/2)


Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya	Suhu Warna	Kode	
		(Nom)	Terkorelasi (Nom)	Warna	Flux Cahaya
929002239008	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	24 °	2700 K	927	950 lm
929002239108	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	24 °	3000 K	930	1.000 lm
929002239408	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	40 °	3000 K	930	1.000 lm

Teknis Lampu (2/2)


Order Code	Full Product Name	Intensitas Cahaya (Nom)
929002239008	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	3.500 cd
929002239108	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	3.500 cd
929002239408	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	1.400 cd




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D


Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D

