



LED Linienlampen

PhilineaLED Linienlampen

Diese LED-Linienlampe S14s von Philips bietet eine lange Nutzlebensdauer und deutliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre die optimale, langlebige Alternative für Ihre stabförmigen Leuchtstoffröhren (TL).

Vorteile

- S14s-Sockel
- Geringere Wartungskosten
- Frei von Quecksilber
- Gute Farbwiedergabe

Merkmale

- S14s-Sockel
- Geringere Wartungskosten
- Frei von Quecksilber
- Gute Farbwiedergabe

Anwendung

- Flure, Hotels, Nebenräume, Besprechungsräume, Wartezimmer, Toiletten
- Hauptanwendungsbereich sind Downlights, die in sogenannten Verkehrszonen eingesetzt sind

PhilineaLED Linienlampen


Versions



LEDtube 2,2W S14S

LEDtube 3,5W S14S

Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm

PhilineaLED Linienlampen

Allgemeine Informationen	
Sockel	S14s
Nennlebensdauer (Std.)	30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	140 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	827
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	30 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	Sonstiges
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh

