



Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego

Other LEDtube

Lampa Philips LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego. Spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczne oszczędności energii i jest przyjazne dla środowiska.

Korzyści

- Niższe koszty operacyjne dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty konserwacji dzięki 2-, 3-krotnie dłuższemu okresowi eksploatacji w porównaniu z konwencjonalnymi lampami
- Najszybszy i najprostszy sposób wymiany istniejącego oświetlenia na technologię LED; całkowicie bezpieczny produkt i proces instalacji

Cechy

- Wysoka energooszczędność
- Łatwa instalacja
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw
- Bez rtęci

Zastosowanie

- Zastosowanie w hotelach, sklepach, biurach, przemyśle i w mieszkaniach

Other LEDtube

Wersje




LEDtube 2,2W S14S


LEDtube 3,5W S14S

LEDtube 3,5W S14D

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Other LEDtube

Informacje ogólne	
Trwałość Znamionowa (Godziny)	30 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	140 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kod barwy	827
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	30 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	Inne
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	S14s
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	S14d

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	250 lm
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	375 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	375 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	2,2 W
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	3,5 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
26356700	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	3 kWh
26358100	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	4 kWh
26364200	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	4 kWh

Other LEDtube

