



La solution LED professionnelle de référence

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Avantages

- 100% interchangeables avec les halogènes 12V
- Faible dégagement de chaleur
- Ne contient pas de mercure et répond à toutes les réglementations européennes en vigueur

Fonctions

- intensité réglable (versions 7-35 W et 10-50 W)
- ballast intelligent breveté
- mécanisme de mouvement de l'air (refroidissement par ventilateur actif) avec niveaux sonores très bas
- durée de vie de 25 000 à 45 000 heures
- IRC 90 (MR11 uniquement)

Application

- Eclairage général et d'accentuation dans les hôtels, restaurants, commerces, bureaux

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions



LEDspots MAS MR16 GU5,3





LEDspots MAS SLR 2 MR11 GU4



LEDspot MR16 GU5.3

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	50,5 mm	45,5 mm

Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35,1 mm	39,5 mm

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	50,5 mm	45,5 mm

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	50.000
-----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	- Hz
Fréquence linéaire	- Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie nominale
8719514307186	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	GU5.3	25.000 h
8719514307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	GU5.3	25.000 h
8719514307223	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	GU5.3	25.000 h
8719514307247	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	GU5.3	25.000 h
8719514307261	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	GU5.3	25.000 h
8719514307285	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	GU5.3	25.000 h
8719514307308	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	GU5.3	25.000 h
8719514307322	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	GU5.3	25.000 h

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie nominale
8719514307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	GU5.3	25.000 h
8719514307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	GU5.3	25.000 h
8719514359901	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	GU4	40.000 h
8719514307445	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	GU5.3	25.000 h
8719514307384	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	GU5.3	25.000 h
8719514307407	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	GU5.3	25.000 h
8719514307421	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	GU5.3	25.000 h

Données techniques de l'éclairage

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)		Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
				Code couleur	Code couleur		
8719514307186	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	36 degré(s)	2700 K	90	927	450 lm	1.300 cd
8719514307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	36 degré(s)	3000 K	90	930	460 lm	1.300 cd
8719514307223	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	36 degré(s)	4000 K	90	940	490 lm	1.200 cd
8719514307247	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	60 degré(s)	2700 K	90	927	450 lm	600 cd
8719514307261	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	60 degré(s)	3000 K	90	930	460 lm	600 cd
8719514307285	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	60 degré(s)	4000 K	90	940	490 lm	550 cd
8719514307308	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	36 degré(s)	2200 K	90	922-927	345 lm	800 cd
8719514307322	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	36 degré(s)	2700 K	90	927	621 lm	1.600 cd
8719514307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	36 degré(s)	3000 K	90	930	630 lm	1.600 cd
8719514307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	36 degré(s)	4000 K	90	940	660 lm	1.500 cd
8719514359901	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	24 degré(s)	2700 K	80	827	200 lm	1.000 cd
8719514307445	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	36 degré(s)	2200 K	90	922-927	621 lm	1.100 cd
8719514307384	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	60 degré(s)	2700 K	90	927	621 lm	750 cd
8719514307407	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	60 degré(s)	3000 K	90	930	630 lm	800 cd
8719514307421	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	60 degré(s)	4000 K	90	940	660 lm	770 cd

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514307186	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	5,8 W	35 W
8719514307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	5,8 W	35 W
8719514307223	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	5,8 W	35 W
8719514307247	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	5,8 W	35 W
8719514307261	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	5,8 W	35 W
8719514307285	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	5,8 W	35 W
8719514307308	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	5,8 W	35 W
8719514307322	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	7,5 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	7,5 W	50 W
8719514307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	7,5 W	50 W
8719514359901	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	3,5 W	20 W
8719514307445	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	7,5 W	50 W
8719514307384	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	7,5 W	50 W
8719514307407	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	7,5 W	50 W
8719514307421	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	7,5 W	50 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514307186	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	85 °C
8719514307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	85 °C
8719514307223	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	85 °C
8719514307247	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	85 °C
8719514307261	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	85 °C
8719514307285	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	85 °C
8719514307308	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	88 °C
8719514307322	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	95 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	95 °C
8719514307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	95 °C
8719514359901	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	85 °C
8719514307445	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	95 °C
8719514307384	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	95 °C
8719514307407	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	95 °C
8719514307421	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	95 °C

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514307186	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307223	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307247	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307261	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307285	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307308	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307322	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	Uniquement avec certains variateurs

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	Uniquement avec certains variateurs
8719514359901	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	Non
8719514307445	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307384	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307407	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	Uniquement avec certains variateurs
8719514307421	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8719514307186	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	MR16
8719514307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	MR16
8719514307223	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	MR16
8719514307247	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	MR16
8719514307261	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	MR16
8719514307285	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	MR16
8719514307308	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	MR16
8719514307322	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	MR16



Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8719514307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	MR16
8719514307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	MR16
8719514359901	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	MR11
8719514307445	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	MR16
8719514307384	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	MR16
8719514307407	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	MR16
8719514307421	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	MR16

Approbation et application






Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514307186	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	6 kWh
8719514307209	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	6 kWh
8719514307223	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	6 kWh
8719514307247	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	6 kWh
8719514307261	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	6 kWh
8719514307285	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	6 kWh
8719514307308	MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	6 kWh
8719514307322	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	8 kWh
8719514307346	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	8 kWh
8719514307360	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	8 kWh
8719514359901	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514307445	MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	8 kWh
8719514307384	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	8 kWh
8719514307407	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	8 kWh
8719514307421	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	8 kWh


Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM




Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM




Accent Diagrams



**Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 927 60D**




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV DimTone
5.8-35W MR16 36D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 60D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR11 24D



Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 930 60D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV DimTone
7.5-50W MR16 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 36D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM


Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 940 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 60D




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 927 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 60D




Beam diagram - MAS LEDspotLV DimTone
5.8-35W MR16 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 60D




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 940 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 60D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 940 36D




Beam diagram - MAS LEDspotLV DimTone
7.5-50W MR16 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 36D




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 36D




Beam diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR11 24D



Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 930 60D



Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 930 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 36D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

