



Die dimmbaren Rennertypen

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Vorteile

- Hohe Farbwiedergabe
- Klassische Optik im Retro-Design wie ein Halogenreflektor
- Über 80% Energieeinsparung im Vergleich zu HV-Halogen-Reflektorlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne
- DimTone (DT) Versionen: das Licht wird beim Dimmen wärmer

Merkmale

- Lange Nutzlebensdauer
- Gute Farbwiedergabe
- Zwei Ausstrahlungswinkel (36° und 60°)
- Frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen
- Dimmbar an von Philips empfohlenen Dimmern (www.philips.de/master-led-lampen)

Anwendung



- Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Shops, Museen und Krankenhäusern
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden
- Einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Allgemeine Informationen	
Sockel	GU10
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit (Nom)	0.5 s
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR16

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Schaltzyklus
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50'000
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50'000
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50'000
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50'000
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50'000
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50'000
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50'000
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50'000
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50'000
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50'000
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50'000
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50'000
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50'000
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50'000
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50'000
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50'000
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50'000
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50'000
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50'000
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50'000
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	25'000
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	25'000
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	25'000
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	50'000
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	50'000

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	36 Grad	2200 K	922-927	575 lm
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	36 Grad	2700 K	927	575 lm
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	36 Grad	3000 K	930	575 lm
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	36 Grad	4000 K	940	575 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	36 Grad	3000 K	930	270 lm
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	36 Grad	3000 K	930	365 lm
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	60 Grad	2700 K	927	355 lm

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
	GU10 927 60D				
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	60 Grad	3000 K	930	365 lm
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	60 Grad	4000 K	940	380 lm
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	36 Grad	2200 K	922-927	355 lm
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	36 Grad	2700 K	927	270 lm
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	36 Grad	2200 K	922-927	270 lm
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	36 Grad	2200 K	922-927	280 lm
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	36 Grad	2200 K	922-927	355 lm
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	36 Grad	2700 K	927	270 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	36 Grad	3000 K	930	270 lm
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	36 Grad	4000 K	940	285 lm
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	36 Grad	2700 K	927	355 lm
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	36 Grad	3000 K	930	365 lm
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	36 Grad	4000 K	940	380 lm
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	60 Grad	2700 K	927	355 lm
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	60 Grad	3000 K	930	365 lm
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	60 Grad	4000 K	940	370 lm
05236000	MASTER LEDspot VLE D	36 Grad	2700 K	927	355 lm

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
	3.7-50W GU10 92736D5CT				
05238400	MASTER LEDspot	36 Grad	3000 K	930	365 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
	VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT				

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstärke (Nom)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	950 cd
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	950 cd
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	1'000 cd
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	1'000 cd
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	500 cd
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	650 cd
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	400 cd
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	400 cd
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	400 cd
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	650 cd
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	500 cd
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	500 cd
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	550 cd

Order Code	Full Product Name	Lichtstärke (Nom)
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	700 cd
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	600 cd
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	600 cd
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	600 cd
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	750 cd
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	750 cd
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	800 cd
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	400 cd
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	400 cd
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	420 cd
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	750 cd
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	750 cd

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Systemleistung	Äquivalente Leistung
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	-	5.5 W	80 W
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	-	5.5 W	80 W
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	-	5.5 W	80 W
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	-	5.5 W	80 W
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 to 60 Hz	3.7 W	35 W
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 to 60 Hz	4.9 W	50 W
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 to 60 Hz	4.9 W	50 W
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 to 60 Hz	4.9 W	50 W
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 to 60 Hz	4.9 W	50 W
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	4.9 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Systemleistung	Äquivalente Leistung
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	3.7 W	35 W
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	3.7 W	35 W
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	-	2.8 W	35 W
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	-	3.7 W	50 W
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	-	2.8 W	35 W
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	-	2.8 W	35 W
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	-	2.8 W	35 W
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	-	3.7 W	50 W
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	-	3.7 W	50 W
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	-	3.7 W	50 W

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Äquivalente	
			Systemleistung	Leistung
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	-	3.7 W	50 W
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	-	3.7 W	50 W
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	-	3.7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Netzfrequenz	Äquivalente	
			Systemleistung	Leistung
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	-	3.7 W	50 W
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	-	3.7 W	50 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	66 °C
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	66 °C
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	80 °C
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	80 °C
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	80 °C
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	80 °C
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	80 °C
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	80 °C
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	52 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	60 °C
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 °C
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 °C
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 °C
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	66 °C
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	66 °C
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	66 °C
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	62 °C
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	62 °C
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	62 °C
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	66 °C
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	66 °C

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Klar
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Klar
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Klar
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Klar
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	-
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	-
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	-
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	-
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	-
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	-

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	-
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	-
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Klar
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Klar
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Klar
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Klar
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	Klar
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Klar
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Klar
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Klar

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen


Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Klar
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Klar
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Klar



Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	Klar
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	Klar

Genehmigung und Anwendung











Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	-20 bis +45 °C	6 kWh
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	-20 bis +45 °C	6 kWh
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	-20 bis +45 °C	6 kWh
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	-20 bis +45 °C	6 kWh
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	-	4 kWh
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	-	5 kWh
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	-	5 kWh
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	-	5 kWh
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	-	5 kWh
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	-	5 kWh
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	-	4 kWh
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	-	4 kWh
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	-20 bis +45 °C	3 kWh
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	-20 bis +45 °C	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	-20 bis +45 °C	3 kWh
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	-20 bis +45 °C	3 kWh
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	-20 bis +45 °C	3 kWh
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	-20 bis +45 °C	4 kWh
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	-20 bis +45 °C	4 kWh
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	-20 bis +45 °C	4 kWh
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	-20 bis +45 °C	4 kWh
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	-20 bis +45 °C	4 kWh
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	-20 bis +45 °C	4 kWh
05236000	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT	-20 bis +45 °C	4 kWh
05238400	MASTER LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT	-20 bis +45 °C	4 kWh








MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen




MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D
4.9-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D
4.9-50W GU10 940 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
3.7-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
5.5-80W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 930 36D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 36D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W
GU10 93036D5CT




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
2.8-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
3.7-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W
GU10 940 60D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 940 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W
GU10 927 36D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W
GU10 93036D5CT

