



Philips Group Cabinet Control gör det möjligt för kunderna att hantera sin belysningsinstallation och energiförbrukning. En modulär lösning som kan eftermonteras gör det möjligt att fatta välgrundade beslut

Skåpstyrssystem

Philips Group Cabinet Control möjliggör fjärrstyrd gruppering, övervakning och styrning av olika armaturer utomhus. Kunderna kan styra sina belysningsinstallationer med hjälp av en uppdaterad modulär skåpslösning i elskåpet. Stödjer optimerad energiförbrukning och hanterar KPI:er bättre. Lösningen gör att komplexa uppgifter utförs självständigt baserat på konfigurationerna. Styrenheten kan automatiskt växla mellan olika tillgängliga kommunikationsbärare för att ge stabil och tillförlitlig kommunikation till Interact-användning.

Fördelar

- En modulär lösning som kan eftermonteras i befintliga elskåp
- Kundstyrd ansluten skåp- och belysningsinstallation
- Kan hanteras lokalt eller i molnet

Funktioner

- Central strömbrytare (tänd/släck) för en hel grupp ljuspunkter
- Detektering av under-/överspänning
- Detektering av 'öppen' skåpdörr
- Larm för nätspänningsbortfall
- Omfattar centraliserad växling från antingen ett centralt schema för astrour, en fotocell eller en extern triggersignal.
- Flexibel anslutning med alla kompatibla RS485-energimätare
- Skalbar över 2G-(GPRS)/3G/4G-och Ethernet-anslutningar
- Inbyggd GPS för exakt positionering (Gen. 3 och framåt)
- Framtidssäkrat, uppgraderbart system
- Stort driftspänningsintervall från 120–277 V gör att styrenheten kan användas på stora geografiska platser.

Användning

- Vägar och gator
- Arena och sport
- Tunnel

Varning och Säkerhet

- Se dokumentationsportalen för alla tekniska dokument (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Kontrollera det lokala LTE-bandet som gäller innan du gör en beställning på styrenheten
- Ingen UL-certifiering i styrenhet och moduler i Gen. 3
- Uppdaterings prognos för Gen3 i Koolog-verktyg för att säkerställa leverans i tid för referensprojekt

Versions



Coded Mains Receiver Adaptor



Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter



Coded Mains Transformer LL



A white Philips SPD 1000 100V surge protector. The top label features the Philips logo, model number SPD 1000 100V, and technical specifications: 1000V, 100V, 10kA, 1000W, 1000V, 100V, 10kA, 1000W. It also includes safety symbols for fire, explosion, and electrical shock, and a CE mark.



A white Philips SPD5000 surge protector with a green terminal block at the bottom. The label on top includes the Philips logo, model number SPD5000, and technical specifications: 5000 Joules, 10kA, 100kV, and 100kA.








A white Philips SPD5000 surge protector with a black base. The top of the device features the Philips logo, the model number SPD5000, and technical specifications: 1.5 kV surge protection, 10 kA max. surge current, and 1000 V max. line voltage. It also includes a CE mark and a warning symbol. The front panel has five vertical slots for outlets and a green indicator light.

[illegible]


A white Philips P7000-5000 power supply unit with a green terminal block and a label showing technical specifications and safety warnings.



Måttskiss



Måttskiss



Produktinformation

Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter



LFC7590/00 Surge Guard front

