



Une petite suspension durable au design élégant et subtil

Suspension GreenSpace Evo Mini

La suspension GreenSpace Evo Mini est une suspension d'éclairage durable dotée d'un design élégant et subtil. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Si l'on ajoute à cela sa grande efficacité énergétique, la suspension GreenSpace Evo Mini est un choix durable. Les nouveaux réflecteurs encastrés PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec plus d'éclat et un meilleur confort visuel pour les clients. Une personnalisation supplémentaire des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

Suspension GreenSpace Evo Mini

Fonctions

- Accès facile aux optiques, aux LED et à la vitre frontale
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Équipé de réflecteurs encastrés PerfectAccent de pointe
- Options de connectivité : compatible Interact DALI (DIA) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

Application

- Mode
- Hôtellerie
- Résidentiel

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir

Versions



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - Grey



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - White



PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - Black



PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - Grey

Suspension GreenSpace Evo Mini

Versions



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - Black



PT332T GreenSpace Evo Mini
Pendant Track - Grey






PT332T GreenSpace Evo Mini
Pendant Track - White



PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - White

Schéma dimensionnel



Suspension GreenSpace Evo Mini

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Commandes et gradation	
Commande intégrée	-
Mécanique et boîtier	
Classe du risque explosif	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	-
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	(nominale)		
8720169838345	PT332B 12S/ PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838154	PT332T 12S/ PW940 PSU HWB BK	4000 K	124 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838185	PT332T 17S/ PW930 DIA HVWB BK	3000 K	128 lm/W	1.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra- extensif >80°
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	3000 K	117 lm/W	2.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838222	PT332T 27S/ PW930 PSU HWB BK	3000 K	144 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838352	PT332B 17S/ PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	3000 K	144 lm/W	1.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838376	PT332B 22S/ PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838390	PT332B 27S/ PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	4000 K	135 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838277	PT332C 17S/ PW930 DIA HVWB BK BK BK	3000 K	143 lm/W	1.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra- extensif >80°
8720169838314	PT332C 27S/ PW930 PSU HWB BK BK BK	3000 K	135 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838253	PT332C 12S/ PW930 PSU HMB GR BK GR	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Suspension GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169838246	PT332C 12S/ PW940 PSU HWB BK BK WH	4000 K	121 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838291	PT332C 22S/ PC930 PSU HMB BK BK WH	3000 K	110 lm/W	2.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838369	PT332B 17S/ PW930 DIA-E HWWB BK 68 BK BK	3000 K	143 lm/W	1.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra- extensif >80°
8720169838406	PT332B 27S/ PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	3000 K	135 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838161	PT332T 12S/ PW930 PSU HMB FG GR	3000 K	124 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	3000 K	124 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838178	PT332T 17S/ PW930 PSU HWB WH	3000 K	145 lm/W	1.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838192	PT332T 22S/ PW940 PSU HWB WH	4000 K	131 lm/W	2.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838215	PT332T 27S/ PW940 WIA HWB WH	4000 K	122 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838338	PT332B 12S/ PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	4000 K	121 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838383	PT332B 22S/ PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	3000 K	110 lm/W	2.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	3000 K	121 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°

Suspension GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux	Type d'optique
		de couleur	lumineuse		
		corrélée (nom.)	(nominale)	lumineux	
8720169838260	PT332C 17S/ PW930 PSU HWB WH WH WH	3000 K	144 lm/W	1.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838284	PT332C 22S/ PW940 PSU HWB WH WH WH	4000 K	124 lm/W	2.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169838307	PT332C 27S/ PW940 WIA HWB WH WH WH	4000 K	135 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	9,9 W
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	9,7 W
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	13,3 W
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	18,8 W
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	18,8 W
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	9,9 W
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	11,8 W
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH WH	17,7 W
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH WH	20 W
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	11,9 W
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	20 W
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	9,9 W
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	9,9 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	20 W
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	11,9 W
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	20 W
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	9,7 W
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	9,7 W
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	11,7 W
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	16,8 W
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	22,2 W
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	9,9 W
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	20 W
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	9,9 W
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	11,8 W
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	17,7 W
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	20 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Non
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Non
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Oui
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Non
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Non
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Non
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Non
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Oui
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Oui
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Non
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Non
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Non
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Non
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Oui
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Non

Suspension GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Non
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Non
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Non
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Non
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Oui
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Gris
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Noir
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Noir
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Noir
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Noir
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Blanc
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Blanc
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Blanc
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Blanc
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Noir
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Noir
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Gris
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Noir
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Noir

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	0,4
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	0,4
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	0,4
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	0,4
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	0,4
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	0,5
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	0,4
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	0,4
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	0,4

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Non
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Non
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Non
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Non
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Noir
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Noir
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Gris
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Blanc
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Blanc
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Blanc
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Blanc
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Noir
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Noir
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Blanc
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Blanc
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Blanc
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	0,4
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	0,4
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	0,4
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	0,4
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	0,4
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	0,4
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	0,4
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	0,4
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	0,4
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	0,4
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	0,4
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	0,4
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	0,4
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	0,4
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	0,5

Suspension GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	(0.422, 0.386)
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	(0.374, 0.364)
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	(0.422, 0.386)
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	(0.422, 0.386)
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	(0.422, 0.386)
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	(0.422, 0.386)
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	(0.374, 0.364)


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	(0.422, 0.386)
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	(0.422, 0.386)
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	(0.374, 0.364)
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	(0.374, 0.364)
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	(0.374, 0.364)
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	(0.422, 0.386)
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169838345	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	PT332B
8720169838154	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	PT332T
8720169838185	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	PT332T
8720169838208	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	PT332T
8720169838222	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	PT332T
8720169838321	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
8720169838352	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
8720169838376	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
8720169838390	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
8720169838277	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	PT332C
8720169838314	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	PT332C
8720169838253	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	PT332C
8720169838246	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	PT332C
8720169838291	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	PT332C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169838369	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	PT332B
8720169838406	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	PT332B
8720169838161	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	PT332T
8720169838147	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	PT332T
8720169838178	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	PT332T
8720169838192	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	PT332T
8720169838215	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	PT332T
8720169838338	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	PT332B
8720169838383	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	PT332B
8720169838239	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
8720169838260	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
8720169838284	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	PT332C
8720169838307	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	PT332C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104942




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104936




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104925


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104937




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104926




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104927




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104950




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104940




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104932



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104928




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104933




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104948


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104929




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104949




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104943




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104939




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104938




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104947



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104930




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104951




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104935

Suspension GreenSpace Evo Mini


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104945




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104944




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104934



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104941



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104946



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104931

