

Luotettavaa suorituskykyä. Joka päivä.

Ledinaire panel gen5

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) -tuotevalikoima sisältää useita suosittuja ledivalaisimia, jotka tarjoavat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Uuden sukupolven Ledinaire-paneelivalaisimet ovat luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia, ja ne takaavat miellyttävän valaistuksen yleisvalaistuskohhteisiin. Ledinaire-paneelia on saatavilla neljässä eri koossa: 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1 200 mm ja 600 x 1 200 mm. Ledinaire-paneeleihin on myös saatavilla lisävarusteita, joiden avulla asennus eri kattoihin käy helposti.

Hyödyt

- Luotettava ja toimintavarma
- Laadukas ja helppokäyttöinen
- Saatavilla sekä perusversio että All-in-versio, jossa värilämpötilaa voi vaihtaa dippikytkimestä asennuspaikalla (All-in)
- Kattava tuotevalikoima

Ominaisuudet

- 3 400 lm / 3 600 lm / 4 100 lm: 50 000 tuntia (L80), 75 000 tuntia (L70)
- 5 vuoden takuu
- IP20/IP40
- Valkoiset pikaliittimet ja flywire-liittimet
- Koot: 600 x 600 mm / 625 x 625 mm / 300 x 1 200 mm / 600 x 1 200 mm
- Värintoistoindeksi CRI80, SDCM <5
- 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 6 500 K
- PSU/PSD
- Valotehokkuus: 120 lm/W
- Värilämpötilan säätö dippikytkimellä: 3 000 K, 3 500 K ja 4 000 K (Multi CCT)
- Turvavalistus erillisellä turvavalautussarjalla

Ledinaire panel gen5

Käyttökohteet

- Toimistot
- Terveystenhoolto
- Koulut
- Julkiset rakennukset
- Myymälät

Versions

Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire panel G5 60x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC











Ledinaire Panel All-in PSU 60x60



Ledinaire Panel G5 All in W30L120
RTP




Mittapiirros



Ledinaire panel gen5


Mittapiirros




Tuotetiedot



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector

Ledinaire panel gen5

Tuotetiedot




Ledinaire panel G5 frame and optical area 60x120




White Quick connector+wire-closed



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B W60L120-backside




White Quick connector +wire-open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSD ON OFF Driver Open connector



Ledinaire Panel RC065B G5 30x120 Packaging



Panel flywires CFW




Ledinaire Panel RC065B Square backside



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Ledinaire panel gen5

Tuotetiedot



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside-PSU driver
and Flywire



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Ledinaire panel gen5

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valotehokkuus (nimellinen)	120 lm/W
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20/40
Hätätilakäyttö	
Keskusastollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	-10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Valonlähteen keilakulma	Värlämpötila (nim.)	Valovirta
911401877485	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSD W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	3 400 lm
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-	120 °	4000 K	6 000 lm
911401877285	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	3 400 lm
911401877385	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 60x60 NOC SC	All-in, Multi Color Temperature	120 °	3000 K	3 400 lm
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-	90 °	4000 K	3 400 lm
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-	120 °	4000 K	3 400 lm
911401875685	RC065B G5 34S/86S PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	6500 K	3 400 lm
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-	90 °	4000 K	3 400 lm
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	4000 K	4 100 lm
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	4 100 lm
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	-	90 °	4000 K	3 400 lm
911401877585	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	3 400 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Keilakulma 90°	911401875685	RC065B G5 34S/86S PSU W60L60 NOC CFW	Keilakulma 120°
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Keilakulma 120°	911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Keilakulma 90°
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Keilakulma 90°	911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Keilakulma 120°
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Keilakulma 120°	911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Keilakulma 90°
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Keilakulma 90°	911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Keilakulma 90°
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Keilakulma 120°	911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Keilakulma 90°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	28 W	911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	28 W
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	50 W	911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	28 W

Ledinaire panel gen5

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	28 W
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	28 W
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28 W
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	28 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34 W
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34 W
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	28 W
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	28 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401877485	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSD W60L60 OC SC	Kyllä	1%
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Ei	Ei sovellettavissa
911401877285	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU W60L60 OC SC	Ei	Ei sovellettavissa
911401877385	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 60x60 NOC SC	Ei	Ei sovellettavissa
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Ei	Ei sovellettavissa
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Ei	Ei sovellettavissa
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Kyllä	1%
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Ei	Ei sovellettavissa
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Ei	Ei sovellettavissa
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	Ei	Ei sovellettavissa
911401877585	RC065B G5 34_36S/ 830_40 PSU 30x120 OC SC	Ei	Ei sovellettavissa

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401877485	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876985	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877285	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877385	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875285	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875585	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401875685	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
911401875885	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401875985	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401876085	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877085	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
911401877585	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5

Ledinaire panel gen5

