



# Pålitelig ytelse. Hver eneste dag.

## Ledinaire panel gen5

Utvalget av Philips Ledinaire Gen5-paneler (RC065B/RC066B) består av en rekke populære LED-armaturer med høy Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris, og de er tilgjengelige som hylleware. Denne siste generasjonen av Ledinaire LED-paneler på 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm er pålitelige, energieffektive og rimelige, og de er laget for diffus, komfortabel belysning på en rekke generelle bruksområder innen belysning. Utvalget vårt av Ledinaire-paneler er også tilgjengelig med tilbehør for enkel montering i forskjellige tak – akkurat det du trenger.

### Fordeler

- Ingen risiko, pålitelig ytelse
- God kvalitet, enkel å bruke
- Ingen forvirring, enkelt å velge produkt
- Innovative totalløsninger med flere farger og grunnleggende lysstyring
- Bredt utvalg

### Funksjoner

- 3400 lm / 3600 lm / 4100 lm: L80 ved 50 000 timer, L70 ved 75 000 timer og 3 års garanti
- IP20/IP40
- Kontakter: hvite hurtigkoblinger og løs ledning
- Størrelser: 60 x 60 mm / 62 x 62 mm / 30 x 120 mm / 60 x 120 mm
- Fargegjengivelse: CRI 80 ved SDCM <5
- 3000 K / 3500 K / 4000 K / 6500 K
- PSU/PSD
- Effektivitet: 120 lm/W
- Totalløsning: 3000 K, 3500 K og 4000 K i én armatur
- Nødbelysning via frittstående nødbelysningssett

# Ledinaire panel gen5

## Søknad

- Kontorer
- Helse
- Utdanning
- Kommunale bygninger
- Detaljhandel

## Versions

Ledinaire Panel PSD All-in  
830\_835\_840 W60L60 OC





Ledinaire Panel PSU All-in  
830\_835\_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel G5 All in W30L120  
RTP




## Målskisse



# Ledinaire panel gen5


## Målskisse



## Produkt detaljer



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 3000K




White Quick connector-closed




Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSU ON OFF Driver Open  
connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSD ON OFF Driver Closed  
connector




White Quick connector+wire-  
closed



White Quick connector +wire-open

# Ledinaire panel gen5


## Produkt detaljer



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSD ON OFF Driver Open  
connector



Ledinaire Panel RC065B G5  
30x120 Packaging



Ledinaire Panel Gen 5-  
RC065B\_RC066B Square-  
backside-PSU driver and  
connector



Ledinaire Panel Gen 5-  
RC065B\_RC066B Square-  
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU  
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSU ON OFF Driver Closed  
connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-  
RC065B\_RC066B Square-  
backside-PSU driver and  
connector

Ledinaire panel gen5

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Generell informasjon                  |                                                 |
| Driver inkludert                      | Ja                                              |
| Antall utstyrsenheter                 | 1 enhet                                         |
| Teknisk belysning                     |                                                 |
| Alt-i-ett-type                        | All-in, Multi Color Temperature                 |
| Lyskjevlevinkel for lyskilde          | 90 grad(er)                                     |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)      | 3000 K                                          |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)         | >80                                             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)            | 120 lm/W                                        |
| Lysytelse                             | 3 400 lm                                        |
| Optikktype                            | Spredningsvinkel 90°                            |
| Drift og elektronikk                  |                                                 |
| IEC-beskyttelsesklasse                | Sikkerhetsklasse II                             |
| Inngangsspenning                      | 220 til 240 V                                   |
| Line Frequency                        | 50 or 60 Hz                                     |
| Effektforbruk                         | 28 W                                            |
| Egnet for tilfeldig veksling          | Ikke relevant                                   |
| Mekanikk og innfatning                |                                                 |
| Innfatningsfarge                      | Hvit                                            |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode         | IK02                                            |
| Ingress beskyttelseskode              | IP20/40                                         |
| Nøddrift                              |                                                 |
| Sentral nødbelysning                  | Nei                                             |
| Godkjenning og bruksområde            |                                                 |
| For omgivelsestemperaturer mellom     | −10 til +35 °C                                  |
| CE-merke                              | Ja                                              |
| ENEC-merke                            | -                                               |
| Brennbarhetsmerke                     | For montering på normalt antennebare overflater |
| Test av glødetråd                     | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek              |
| Flimerverdi (PstLM)                   | 1                                               |
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) |                                                 |
| Innledende kromatisitet               | (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5        |
| Lysstrømtoleranse                     | -10% / +10%                                     |

Kontroller og dimming

| Order Code   | Full Product Name                        | Kan dimmes | Maksimalt dimmenivå |
|--------------|------------------------------------------|------------|---------------------|
| 911401877485 | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC | Ja         | 1%                  |
| 911401877285 | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | Nei        | Ikke relevant       |
| 911401877585 | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | Nei        | Ikke relevant       |

## Ledinaire panel gen5

