



CoreLine Recessed – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine, süllyesztett

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.

Előnyök

- Lehetővé teszi az egyszerű váltást LED-technológiára
- Több mint 45%-os energiamegtakarítás a hagyományos TL5 lámpatestekhez képest
- Lapos, mindössze 35 mm magas kivitel

Szolgáltatások

- Integrált LED-technológia
- Rendkívül lapos lámpatestház
- Felületre szerelhető változat is elérhető (mely felfüggesztésre is alkalmas)

Alkalmazás

- Általános világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

CoreLine, süllyesztett

Versions

CoreLine Recessed



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC W5_SPP



CoreLine Recessed





RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC_SPP




Méretezett rajza



CoreLine, süllyesztett

Méretezett rajza




Termék részletei

CoreLine Recessed Backside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



CoreLine_Recessed_RC136B_60x60



CoreLine Recessed Wileland



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed Safety Cable



Termék részletei



CoreLine Recessed in ceiling



Wieland W5 Dali Connector

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/44
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Sugárzási szög 84°	51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Sugárzási szög 100°
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Sugárzási szög 84°	51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Sugárzási szög 100°

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Sugárzási szög 84°
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Sugárzási szög 84°

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Teljesítményfelvétel
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	II. biztonsági osztály	44 W
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	II. biztonsági osztály	31 W
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	I. biztonsági osztály	31 W
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	II. biztonsági osztály	31 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Nem	-
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Igen	1%
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nem	-
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Igen	3%

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Stroboszkóp hatás (SVM)
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-10 – +35 °C	0,4
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-10 – +40 °C	0,4
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 – +40 °C	1,6
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-10 – +40 °C	1,6

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Sugárzási szög 100°




Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Teljesítményfelvétel
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	II. biztonsági osztály	31 W
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	II. biztonsági osztály	31 W
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	II. biztonsági osztály	31 W

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Igen	1%
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Igen	3%
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Igen	3%


Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Stroboszkóp hatás (SVM)
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-10 – +40 °C	0,4
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 – +40 °C	1,6
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-10 – +40 °C	1,6

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401808285




Polar Normal (separate) - null - 911401867682



Polar Normal (separate) - null - 911401880581



Polar Normal (separate) - null - 911401881081



Polar Normal (separate) - null - 911401881381



Polar Normal (separate) - null - 911401881481



Polar Normal (separate) - null - 911401896681

