



Panneau Philips CoreLine : installation facile, excellent éclairage.

Panneau CoreLine gen6

Le panneau Philips CoreLine de 6e génération tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer les luminaires fonctionnels dans les applications d'éclairage général, cette fonction innovante tout-en-un offre un choix de trois flux lumineux et trois températures de couleur pour un seul luminaire. Cela facilite la sélection du bon produit, vous donne la flexibilité de répondre aux préférences des clients sur site et se traduit par un nombre réduit de codes produits en stock. L'installation du panneau LED CoreLine RC132V est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Avantages

- Des produits fiables et à faible risque
- Travaillez plus rapidement avec ces produits faciles à installer
- Pas de confusion grâce à une sélection de produits facile
- Restez au diapason en rejoignant l'IoT / les systèmes d'éclairage connectés

Panneau CoreLine gen6

Fonctions

- L90 à 50 000 heures/L80 à 100 000 heures avec garantie de 5 ans
- Connecteur rapide (vert/blanc, Flywire, WAGO et Schuko)
- Versions conformes et non conformes aux normes de bureau à haute luminosité
- CRI 80/CRI 90 au SDCM <3
- CRI 80 4 000 K 140 lm/W 3 000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- UltraEfficient 4 000 K >160 lm/W
- Tout-en-un : plusieurs flux lumineux et températures de couleur pour un seul luminaire

Application

- Bureaux
- Etablissements de santé
- Bâtiments publics
- Établissements scolaires

Versions





CoreLine panel G6 W30L120 RTP



Philips CoreLine panel G6 All in W60L60




Schéma dimensionnel




Panneau CoreLine gen6

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



CoreLine panel G6 PSU Green connector fits Wieland W3 connector



CoreLine panel G6 PSU W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120 back side DPP



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP

Panneau CoreLine gen6


Détails sur le produit



CoreLine panel G6 All in driver
open DPP



CoreLine panel G6 All in driver
DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP

Panneau CoreLine gen6

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Blanc
Fonctionnement de secours	
Secours central	Non
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	0,4
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 degré(s)	4000 K	138 lm/W
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 degré(s)	4000 K	138 lm/W
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 degré(s)	4000 K	139 lm/W
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 degré(s)	4000 K	132 lm/W
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	138 lm/W
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	141 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	5 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3 600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	4 300 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Panneau CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2 900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	26 W
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	26 W
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	31 W
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	38 W


Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	26 W
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	26 W
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	31 W

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	IK02	IP20/44
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20/40
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20/40
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs méca.	Code d'indice de protection
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK02	IP20/44


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401891185






Polar Normal (separate) - null - 911401890785



Polar Normal (separate) - null - 911401890585


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401890285

Polar Normal (separate) - null - 911401800687

Polar Normal (separate) - null - 911401807187



Polar Normal (separate) - null - 911401806987

