



Philips CoreLine panel: egyszerű telepítés, kiváló minőségű világítás

CoreLine Panel gen6

A Philips CoreLine panel Gen6 beváltja a CoreLine termékcsalád innovációra, egyszerű telepítésre és kiváló minőségű világításra tett ígérteit. Az általános világításra használt funkcionális lámpatestek közvetlen kiváltására tervezett LED-panel innovatív univerzális funkciója három fényáramcsomagot és három színhőmérsékletet kínál egyetlen lámpatestben. Ez megkönnyíti a megfelelő termék kiválasztását, rugalmasságot biztosít az ügyfelek preferenciáira való helyszíni reagáláshoz, és kevesebbféle raktáron tartott terméket eredményez. A gyorscsatlakozónak, illetve a lengőkábeles csatlakozónak köszönhetően a CoreLine RC132V LED-panel telepítése gyors és egyszerű. Ebben a CoreLine termékcsaládban beépített vezeték nélküli kommunikációval rendelkező, Interact-ra előkészített lámpatestek is kaphatók, amelyek kompatibilisek az Interact átjárókkal, érzékelőkkel és szoftverekkel.

Előnyök

- Alacsony kockázatú, megbízható termékek
- Dolgozzon gyorsabban ezekkel a könnyen telepíthető termékekkel
- Nincs zűrzavar, egyszerű a termékválasztás
- Maradjon naprakész az IoT és a hálózatalapú világítási rendszerek összekapcsolásával

CoreLine Panel gen6

Szolgáltatások

- L90@50K óra/ L80@100K óra 5 év garanciával
- Gyorscsatlakozó (zöld/fehér, Flywire, WAGO és Schuko)
- Nagy fényerejű, irodai szabványoknak megfelelő és irodai szabványoknak meg nem felelő változatok
- 80-as/90-es színvisszaadási index <3 SDCM esetén
- 80-as színvisszaadási index, 4000 K, 140 lm/W és 3000 K, >130 lm/W, 90-es színvisszaadási index, >115 lm/W
- UltraEfficient 4000 K >160 lm/W
- Univerzális: több fényáramcsomag és színhőmérséklet egyetlen lámpatestben

Alkalmazás

- Irodák
- Egészségügy
- Önkormányzati épületek
- Oktatás

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W60L60 IP65



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20












Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60




CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP



Méretezett rajza




Méretezett rajza













CoreLine Panel gen6

Méretezett rajza





Méretezett rajza



CoreLine Panel gen6

Méretezett rajza



Termék részletei



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3



CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP

CoreLine Panel gen6


Termék részletei



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 WIA W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP

CoreLine Panel gen6

Termék részletei


CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65
IP20



CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical
window DPP



CoreLine panel G6 All in driver
open DPP



CoreLine panel G6 All in driver
DPP



CoreLine Panel gen6

Termék részletei



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60
back side DPP



CoreLine connector Schuko CCE




CoreLine panel G6 IP65 PSD back
side



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back
side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP



CoreLine panel G6 PSU W62L62
back side DPP

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Mechanika és tokozás	
Robbanásvesélyességi osztály	-
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	-10% / +10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Szervizcímke
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Igen
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Igen
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Igen
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Igen
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Igen
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Igen
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Igen
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Igen
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Igen
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Igen
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Igen
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Igen
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Igen
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Igen
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Igen
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Igen
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Igen
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Igen
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Igen
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Igen
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Igen
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Igen
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Igen
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Igen
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Igen
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Igen
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Igen
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Igen
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Igen
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Igen
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Igen
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Igen
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Igen
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Igen
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Igen
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Igen
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Igen
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Igen
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Igen
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Igen
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Igen
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Igen
83523800	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Igen
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Igen
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Igen
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Igen
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Igen
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Igen
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Igen
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Igen

Order Code	Full Product Name	Szervizcímke
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Igen
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Igen
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Igen

Technikai adatok (1/2)

A						A					
fényforrás Korrelált						fényforrás Korrelált					
Order		Univerzális	sugárzási	színhőmérséklet	Szín	Order		Univerzális	sugárzási	színhőmérséklet	Szín
Code	Full Product Name	típus	szöge	(névleges)	index	Code	Full Product Name	típus	szöge	(névleges)	index (CRI)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 fok	4000 K	>80	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 fok	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 fok	3000 K	>80	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 fok	4000 K	>80
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	All-in, Multi Lumen	90 fok	Selectable	>80	74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 fok	4000 K	>80
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 fok	Selectable	>80	74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 fok	4000 K	>80
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 fok	Selectable	>80	74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 fok	4000 K	>80
					74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 fok	4000 K	>80	
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 fok	Selectable	>80	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 fok	4000 K	>80
					>80	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 fok	3000 K	>80
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 fok	3000 K	>80	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 fok	3000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 fok	3000 K	>80	75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 fok	4000 K	>80
					75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 fok	4000 K	>80	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 fok	4000 K	>80	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 fok	4000 K	>80
					>80	75128699	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	120 fok	4000 K	>80
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 fok	4000 K	>80	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 fok	4000 K	>80
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 fok	4000 K	>80	75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	90 fok	4000 K	>80
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 fok	4000 K	>80	75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 fok	3000 K	>80
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 fok	4000 K	>90	75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 fok	3000 K	>80
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 fok	4000 K	>90	75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	90 fok	4000 K	>80
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 fok	4000 K	>90	73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 fok	4000 K	>80
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 fok	4000 K	>80	73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 fok	4000 K	>80
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 fok	4000 K	>80	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 fok	4000 K	>80
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 fok	4000 K	>80	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 fok	4000 K	>80

CoreLine Panel gen6

A						A					
		fényforrás		Korrelált				fényforrás		Korrelált	
Order		Univerzális	sugárzási	színhőmérséklet	Szín	Order		Univerzális	sugárzási	színhőmérséklet	Szín
Code	Full Product Name	típus	szöge	(névleges)	index (CRI)	Code	Full Product Name	típus	szöge	(névleges)	index (CRI)
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-	90 fok	4000 K	>80	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	All-in, Multi Color	90 fok	Selectable	>80
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 fok	4000 K	>90	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color	90 fok	Selectable	>80
83523800		-	90 fok	4000 K	>80			Temperature			
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 fok	3000 K	>80	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 fok	3000 K	>80
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 fok	3000 K	>80	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color	90 fok	3000 K	>80
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 fok	Selectable	>80			Temperature			
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 fok	Selectable	>80	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 fok	3000 K	>80
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color	90 fok	Selectable	>80	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 fok	3000 K	>80
		Temperature									

Technikai adatok (2/2)

		Fényhasznosítás		Az optika	
Order		(névleges)			
Code	Full Product Name	(névleges)	Fényáram	típusa	
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°	
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4 000 lm	Sugárzási szög 90°	
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	133 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°	
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	133 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	132 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°	
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	132 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°	
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2 900 lm	Sugárzási szög 90°	
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4 000 lm	Sugárzási szög 90°	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 120°	
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	

		Fényhasznosítás		Az optika	
Order		(névleges)			
Code	Full Product Name	(névleges)	Fényáram	típusa	
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5 000 lm	Sugárzási szög 120°	
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Sugárzási szög 90°	
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Sugárzási szög 90°	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 120°	
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 120°	
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5 000 lm	Sugárzási szög 90°	
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°	

CoreLine Panel gen6

Order		Fényhasznosítás		Az optika
Code	Full Product Name	(névleges) (névleges)	Fényáram	
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Sugárzási szög 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	139 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	139 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 120°
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	132 lm/W	5 000 lm	Sugárzási szög 90°
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3 400 lm	Sugárzási szög 120°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Sugárzási szög 90°
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	132 lm/W	5 000 lm	Sugárzási szög 90°
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 120°
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°

Order		Fényhasznosítás		Az optika
Code	Full Product Name	(névleges) (névleges)	Fényáram	
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	138 lm/W	3 600 lm	Sugárzási szög 90°
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3 100 lm	Sugárzási szög 90°
83523800		132 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	141 lm/W	2 900 lm	Sugárzási szög 90°
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	141 lm/W	2 900 lm	Sugárzási szög 90°
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	138 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	133 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	132 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	132 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	132 lm/W	4 300 lm	Sugárzási szög 90°
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2 900 lm	Sugárzási szög 120°
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4 000 lm	Sugárzási szög 90°
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Sugárzási szög 90°
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Sugárzási szög 90°

Működtetés és elektronika

Vél					Véletlensz				
Order		Bemeneti	Hálózati		vál Order		Bemeneti	Hálózati	váltásra
Code	Full Product Name	feszültség	frekvencia	Teljesítményfelvétel	alk Code	Full Product Name	feszültség	frekvencia	alkalmas
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nen58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220–240 V	50 to 60 Hz	Nem
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nen75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	Nem alkalmazh
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nen73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220–240 V	50 or 60 Hz	Nem alkalmazh
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nen73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	Nem alkalmazh
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nen73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	Nem alkalmazh
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nen73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220–240 V	50 or 60 Hz	Nem alkalmazh
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nen73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220–240 V	50 or 60 Hz	Nem alkalmazh
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nen73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220–240 V	50 or 60 Hz	Nem alkalmazh

CoreLine Panel gen6

					Vél						Véletlens
Order		Bemeneti	Hálózati		vál Order		Bemeneti	Hálózati		váltásra	
Code	Full Product Name	feszültség	frekvencia	Teljesítményfelvétel	alk Code	Full Product Name	feszültség	frekvencia	Teljesítményfelvétel	alkalmas	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nen75508699 alkalmazható	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	220–240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nem alkalmazh	
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220–240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nen73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nem alkalmazh	
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220–240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nen73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nem alkalmazh	
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220–240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nen73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nem alkalmazh	
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220–240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nen75004399 alkalmazható	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nem alkalmazh	
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nen73513299 alkalmazható	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nem alkalmazh	
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nen74995599 alkalmazható	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nem alkalmazh	
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nen83523800 alkalmazható		220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nem	
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nen74991799 alkalmazható	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nem alkalmazh	
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nen74992499 alkalmazható	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nem alkalmazh	
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nen58878300 alkalmazható	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nem	
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nen58880600 alkalmazható	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nem	
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nen58881300 alkalmazható	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nem	
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nen58885100 alkalmazható	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nem	
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nen58886800 alkalmazható	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nem	
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	220–240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nen74990099 alkalmazható	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nem alkalmazh	
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nen75131699 alkalmazható	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nem alkalmazh	
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nen73518799 alkalmazható	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nem alkalmazh	
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nen73519499 alkalmazható	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nem alkalmazh	

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Maximális					Maximális				
Order			Beépített	szabályozási	Order		Beépített	szabályozási	
Code	Full Product Name	Szabályozható	vezérlés	szint	Code	Full Product Name	Szabályozható	vezérlés	szint
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Nem	InterAct SNS210 érzékelő	Nem alkalmazható	58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Nem	-	Nem alkalmazható
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Nem	InterAct SNS210 érzékelő	Nem alkalmazható	58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nem	-	Nem alkalmazható
					58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	DALI	-	10%

CoreLine Panel gen6

Order	Full Product Name	Szabályozható	Maximális	
			Beépített vezérlés	szabályozási szint
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	-	10%
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OOC	Igen	-	1%
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Igen	-	1%
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nem	-	Nem alkalmazható
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Igen	-	1%
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nem	-	Nem alkalmazható
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nem	-	Nem alkalmazható
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Igen	-	1%
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nem	-	Nem alkalmazható
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nem	-	Nem alkalmazható
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Igen	-	1%
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nem	-	Nem alkalmazható
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nem	-	Nem alkalmazható
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Igen	-	10%
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	-	10%
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nem	-	Nem alkalmazható
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nem	-	Nem alkalmazható
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Igen	-	1%
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Igen	-	1%
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nem	-	Nem alkalmazható
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nem	-	Nem alkalmazható
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Igen	-	1%
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Igen	-	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Igen	-	1%
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nem	-	Nem alkalmazható

Order	Full Product Name	Szabályozható	Maximális	
			Beépített vezérlés	szabályozási szint
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nem	-	Nem alkalmazható
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nem	-	Nem alkalmazható
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Igen	-	1%
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nem	-	Nem alkalmazható
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nem	-	Nem alkalmazható
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Nem	-	Nem alkalmazható
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nem	-	Nem alkalmazható
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nem	-	Nem alkalmazható
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Igen	-	1%
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Igen	-	1%
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Nem	-	Nem alkalmazható
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Igen	-	1%
83523800		Nem	InterAct SNS210 érzékelő	Nem alkalmazható
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nem	-	Nem alkalmazható
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Igen	-	1%
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nem	-	Nem alkalmazható
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nem	-	Nem alkalmazható
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	DALI	-	10%
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	-	10%
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	-	10%
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nem	-	Nem alkalmazható
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Igen	-	1%
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nem	-	Nem alkalmazható

CoreLine Panel gen6

			Maximális	
Order			Beépített	szabályozási
Code	Full Product Name	Szabályozható	vezérlés	szint
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40	Igen	-	1%
	PSD W60L60 OC			

Mechanika és tokozás

			Mech.	
			behatások	Por és víz
			elleni	elleni
			védelem	védelem
Order Code	Full Product Name	Ház színe	kódja	kódja
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC	Fehér –	IK02	IP20
	IA4	RAL 9003		
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60	Fehér –	IK02	IP20
	OC IA4	RAL 9003		
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU	Fehér –	IK02	IP20
	30x120OCCCE	RAL 9003		
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU	Fehér –	IK02	IP20
	30x120OCWA3	RAL 9003		
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD	Fehér –	IK02	IP20
	W30L120 OC WA5	RAL 9003		
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA	Fehér –	IK02	IP20
	W30L120 OCWA3	RAL 9003		
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40	Fehér	IK02	IP20/44
	PSDW30L120OC			
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA	Fehér	IK02	IP20/44
	30x120 OC			
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120	Fehér –	IK03	IP20
	OC ELB3	RAL 9003		
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120	Fehér	IK03	IP20/44
	NOC			
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60	Fehér	IK03	IP65
	NOC IP65			
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60	Fehér	IK03	IP65
	OC IP65			
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60	Fehér	IK03	IP65
	OC IP65			
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	Fehér	IK03	IP20/65
	NOC IP65_20			
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	Fehér –	IK03	IP20
	OC ELB3	RAL 9003		
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60	Fehér –	IK03	IP20
	OC ELB3	RAL 9003		
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60	Fehér –	IK03	IP20
	OC ELB3	RAL 9003		

			Mech.	
			behatások	Por és víz
			elleni	elleni
			védelem	védelem
Order Code	Full Product Name	Ház színe	kódja	kódja
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU	Fehér	IK03	IP20/44
	W60L60 NOC			
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU	Fehér	IK02	IP20/44
	W60L60 OC			
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD	Fehér	IK02	IP20/44
	W60L60 OC			
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	Fehér	IK02	IP20/40
	OC BN			
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	Fehér	IK02	IP20/40
	OC BN6			
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60	Fehér	IK02	IP20/40
	OC BN			
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60	Fehér	IK03	IP20/40
	NOC BN			
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60	Fehér	IK02	IP20/40
	OC BN			
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60	Fehér	IK03	IP20/44
	NOC			
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60	Fehér	IK02	IP20/40
	OC BN CL			
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	Fehér	IK03	IP20/44
	NOC			
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60	Fehér	IK02	IP20/44
	OC			
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62	Fehér	IK02	IP20/40
	OC			

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Ház színe	Mech. behatások elleni védelem	Por és víz elleni védelem	Order Code	Full Product Name	Ház színe	Mech. behatások elleni védelem	Por és víz elleni védelem
			kódja	kódja				kódja	kódja
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Fehér	IK02	IP20/40	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Fehér – RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 elől)
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Fehér	IK02	IP20/44	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Fehér – RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 elől)
83523800		Fehér – RAL 9003	IK02	IP20	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Fehér – RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 elől)
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Fehér	IK02	IP20/40	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Fehér	IK03	IP20/44
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Fehér	IK02	IP20/40	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Fehér	IK02	IP20/44
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OCCCE	Fehér – RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 elől)	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Fehér	IK02	IP20/44
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OCC WA3	Fehér – RAL 9003	IK02	IP20 (IP44 elől)	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Fehér	IK02	IP20/44

Vészhelyzeti működés (1/2)

Telje						Teljesítmén				
Order		Vészvilágítási közp		Vészvilágítási közp		Vészvilágítási közp		Vészvilágítási közp		Teljesítmén
Code	Full Product Name	Vészvilágítás	fényáram	akkumulátor típusa	egye vész	Code	Full Product Name	Vészvilágítás	fényáram	
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-	73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-	73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-	-	-	-	73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-	-	-	73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	-	-	-	73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-	-
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-	-	-	58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	250 lm	Lithium 2 W
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	-					
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-	-	58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	250 lm	Lithium 2 W
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	250 lm	Lithium	2 W	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	250 lm	Lithium 2 W
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	-					
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-	-	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	-	74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-

CoreLine Panel gen6

Vészvilágítási központi						Vészvilágítási központi					
Order		Vészhelyzeti		akkumulátor		Order		Vészhelyzeti		akkumulátor	
Code	Full Product Name	Vészvilágítás	fényáram	tipusa	vész	Code	Full Product Name	Vészvilágítás	fényáram	tipusa	vészüzem
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-	-	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-	73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-	-	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	-	-	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-	83523800		-	-	-	-
						74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-	-	-
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-	-	-
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	-	-	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-	-	-
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	-	-	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-	-
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	-	-	-	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-						

Vészhelyzeti működés (2/2)

Order Code Full Product Name		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 h
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-

Order Code Full Product Name		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 h
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 h
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 h

		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-

		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-
83523800		-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet- tartomány	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú	Hőmérséklet: 650 °C,

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet- tartomány	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
			felületekre szereléshez	időtartam: 30 s
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

CoreLine Panel gen6

Order		Környezeti	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
Code	Full Product Name	hőmérséklet- tartomány		
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet:
				850 °C,
				időtartam:
				30 s
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet:
				850 °C,
				időtartam:
				30 s
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet:
				850 °C,
				időtartam:
				30 s
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,

Order		Környezeti	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt
Code	Full Product Name	hőmérséklet- tartomány		
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	felületekre időtartam: szerezéshez 30 s
			gyúlékonyságú	Hőmérséklet: 650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál	Hőmérséklet:
			gyúlékonyságú	650 °C,
			felületekre	időtartam:
			szerezéshez	30 s

CoreLine Panel gen6

		Környezeti		
Order		hőmérséklet-	Gyúlékonysági	Izzóhuzalos
Code	Full Product Name	tartomány	jelzés	teszt
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
83523800		0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
74991799	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
74992499	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

		Környezeti		
Order		hőmérséklet-	Gyúlékonysági	Izzóhuzalos
Code	Full Product Name	tartomány	jelzés	teszt
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	0 és 35 °C között	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
74990099	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
73518799	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
73519499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	-10 – +35 °C	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3




Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83523800		(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102829


Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102830

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102825


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102822




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102826




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102828




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102823



Polar Normal (separate) - null - 911401891185






Polar Normal (separate) - null - 911401891085



Polar Normal (separate) - null - 911401890685




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401890485

Polar Normal (separate) - null - 911401890785




Polar Normal (separate) - null - 911401890885



Polar Normal (separate) - null - 911401891285

Polar Normal (separate) - null - 911401890585




Polar Normal (separate) - null - 911401890285



Polar Normal (separate) - null - 911401802687

Polar Normal (separate) - null - 911401802187

Polar Normal (separate) - null - 911401802887






Polar Normal (separate) - null - 911401800687

Polar Normal (separate) - null - 911401801287

Polar Normal (separate) - null - 911401800387




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401800887

Polar Normal (separate) - null - 911401800187




Polar Normal (separate) - null - 911401802287



Polar Normal (separate) - null - 911401800287

Polar Normal (separate) - null - 911401802487




Polar Normal (separate) - null - 911401801487



Polar Normal (separate) - null - 911401801187

Polar Normal (separate) - null - 911401800087

Polar Normal (separate) - null - 911401801387






Polar Normal (separate) - null - 911401801787

Polar Normal (separate) - null - 911401807687

Polar Normal (separate) - null - 911401807287




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401807587

Polar Normal (separate) - null - 911401807387




Polar Normal (separate) - null - 911401807087



Polar Normal (separate) - null - 911401807187

Polar Normal (separate) - null - 911401807487




Polar Normal (separate) - null - 911401806987



Polar Normal (separate) - null - 911401818687

Polar Normal (separate) - null - 911401891685

Polar Normal (separate) - null - 911401891785



Polar Normal (separate) - null - 911401891585

Polar Normal (separate) - null - 911401891885

Polar Normal (separate) - null - 910505104636

