



Đèn panel CoreLine của Philips: lắp đặt dễ dàng, khả năng chiếu sáng tuyệt vời

Tấm CoreLine thế hệ 6

Đèn panel Philips CoreLine Gen6 mang đến những cam kết về đổi mới, lắp đặt dễ dàng và chiếu sáng xuất sắc của dòng sản phẩm CoreLine. Được thiết kế để thay thế trực tiếp cho các đèn chiếu sáng chức năng trong các ứng dụng chiếu sáng nói chung, tính năng All-in cải tiến của đèn LED tấm này cung cấp ba lựa chọn về độ sáng và ba nhiệt độ màu trong một đèn duy nhất. Điều này giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, linh hoạt hơn trong việc đáp ứng sở thích của khách hàng tại chỗ và có nghĩa là ít mã sản phẩm trong kho hơn. Lắp đặt đèn panel LED CoreLine RC132V nhanh chóng và dễ dàng, sử dụng bộ nối nhanh hoặc cáp bay của sản phẩm. Dòng sản phẩm CoreLine bao gồm đèn chiếu sáng Interact Ready với chức năng truyền thông không dây tích hợp, sẵn sàng sử dụng với các cổng Interact, cảm biến và phần mềm.

Lợi ích

- Các sản phẩm an toàn, chất lượng
- Làm việc nhanh hơn với những sản phẩm dễ cài đặt này
- Quá trình lựa chọn sản phẩm rõ ràng, không gây nhầm lẫn
- Không ngừng đổi mới với các hệ thống chiếu sáng IoT/kết nối

Tấm CoreLine thế hệ 6

Tính năng

- L90@50K h/ L80@100K h với bảo hành 5 năm
- Đầu nối nhanh (xanh lá cây/trắng, Flywire, WAGO và Schuko)
- Phiên bản đạt tiêu chuẩn văn phòng và phiên bản thông dụng, có độ sáng cao
- CRI 80/CRI 90 tại SDCM <3
- CRI 80 4000 K 140 lm/W và 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- Siêu hiệu quả 4000 K >160 lm/W
- Toàn diện: một thiết bị chiếu sáng đáp ứng đa dạng nhu cầu về cường độ sáng và màu sắc

Ứng dụng

- Văn phòng
- Y tế
- Tòa thị chính
- Giáo dục

Phiên bản



CoreLine panel G6 W60L60 RTP



Philips CoreLine panel G6 All in W60L60



Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm

CoreLine panel G6 PSU Green connector fits Wieland W3 connector




CoreLine panel G6 WIA back side DPP




Tấm CoreLine thế hệ 6

Chi tiết sản phẩm

CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP



CoreLine panel G6 W60L60 OC Optical window DPP



Tấm CoreLine thế hệ 6

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	90 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Loại chóa quang học	Góc chiếu 90°
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	31 W
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20/44
Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp	
Chiếu sáng khẩn cấp trung tâm	Không
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-10 đến +35°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	Dấu ENEC
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Giá trị nhấp nháy (PstLM) – Giá trị nhấp nháy theo EN 61000-3-3	1
Đo lường khả năng nhìn thấy hiệu ứng chớp sáng (SVM)	0,4
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Dung sai quang thông	-10% / +10%

Thông tin kỹ thuật về đèn


Order Code	Full Product Name	Loại Tích hợp	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	139 lm/W	4.300 lm
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	141 lm/W	2.900 lm

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng


Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh		Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mờ tối đa			độ sáng	Độ mờ tối đa
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Có	1%	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Không	Không áp dụng

Tấm CoreLine thế hệ 6

Biểu đồ phân bố ánh sáng



Polar Normal (separate) - null - 911401891185



Polar Normal (separate) - null - 911401802487

