



Philips CoreLine indbygget: nem installation, fremragende belysning

CoreLine indbygget gen 4

Vi introducerer Philips CoreLine indbygget gen4 – en slank, moderne og energieffektiv belysningsløsning til kontorer, uddannelse og sundhedsvæsenet. Takket være høje lumenpakker på op til 6800 lm, forbedret effektivitet og levetid samt nem installation med lynstik eller Wieland-stik garanterer den indbyggede Philips Coreline gen4 innovative og brugervenlige lamper af høj kvalitet. Vores avancerede LED-teknologi sikrer, at CoreLine forsænket indbygget er både miljøvenlig og omkostningseffektiv, hvilket sparer dig penge på dine energiregninger og hjælper med at reducere dit CO2-fodaftryk. Opgrader din kontor-, uddannelses- eller sundhedsbelysning med indbygget CoreLine i dag, og få lys og langtidsholdbar belysning, der smelter problemfrit ind i enhver indretning.

CoreLine indbygget gen 4

Fordele

- **Energieffektiv:** Vores topmoderne LED-teknologi sikrer, at indbyggede CoreLine-armaturer er både miljøvenlige og omkostningseffektive, så du sparer penge på dine energiregninger og hjælper med at reducere dit CO₂-fodaftryk
- **Lys og effektiv:** Pakker med højere lumen op til 6800 lm leverer CoreLine indbygget armaturer skarp og effektiv belysning til dit hjem, kontor eller klasseværelse.
- **Nem installation:** Hurtige stik gør installationen til en leg, hvilket sikrer en problemfri og brugervenlig oplevelse.
- **Moderne design:** Med sit slanke og moderne design blander CoreLine indbygget gen4 sig problemfrit med enhver indretning og forbedrer atmosfæren i ethvert rum.
- **Langtidsholdbar:** Forbedret effektivitet og levetid giver langtidsholdbar og miljøvenlig belysning, der holder i mange år fremover.

Funktioner

- Høje lumen pakker op til 6800 lm (erstatte 2 x 58W konventionelle lyskilder) for skarp og effektiv belysning
- Forbedret effektivitet: op til 160 lm/W for energibesparende og miljøvenlig belysning
- Forbedret levetid: L90 ved 50K timer/L80 ved 100K timer, der giver langtidsholdbar og solid belysning
- Nødbelysning via EL Kit (indbygget), der giver ekstra sikkerhed og tryghed
- Plastfri emballage for en miljøvenlig løsning
- EPD'er tilgængelige for alle produkter på listen
- Forbedret driver til det hele: mere brugervenlig og uden DIP-kontakter og dermed nem at bruge

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Sundhedsvæsenet
- Skoler og uddannelsesinstitutioner



Versions



CoreLine recessed G4 W30L120 All-in

CoreLine indbygget gen 4

Målskitse



Oplysninger om produktet

CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side




CoreLine recessed G4 W60L60 OC
Optical window



CoreLine recessed G4 W30L120
OC Optical window



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail



CoreLine recessed G4 W60L60
DPP




CoreLine G4 WIA driver side



CoreLine indbygget gen 4

Oplysninger om produktet




CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side detail



CoreLine recessed G4 W30L120
DPP




CoreLine recessed G4 W60L60
NOC Optical window



CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail




CoreLine G4 WIA driver



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 W60L60
side view

CoreLine indbygget gen 4

Oplysninger om produktet


CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back




CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side




CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back



CoreLine recessed G4 W30L120
side view



CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable side



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	–10 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	Holland
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur	Lyseffekt	Lysstrøm
			(nom.)	(nominel) (nom.)	
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	145 lm/W	4.000 lm
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	156 lm/W	4.300 lm
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3.400 lm
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3.600 lm
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3.600 lm
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3.600 lm
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3.400 lm
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3.600 lm
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	156 lm/W	4.300 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Order Code	Full Product Name	Optiktype
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning	911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning	911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning	911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning	911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Meget bred stråle			

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	27,5 W	911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	38,5 W
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	27,5 W	911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	38,5 W
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	38,5 W	911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	38,5 W

CoreLine indbygget gen 4

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	38,5 W
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	27,5 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Ja
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Nej




Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Nej
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Ja
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	Ja

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38,0.38)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401841187



Polar Normal (separate) - null - 911401841487



Polar Normal (separate) - null - 911401840787



Polar Normal (separate) - null - 911401840687




Polar Normal (separate) - null - 911401840987




Polar Normal (separate) - null - 911401840887




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841287



Polar Normal (separate) - null - 911401841087



Polar Normal (separate) - null - 911401841387

