



Philips CoreLine Innfelt: enkel montering, utmerket belysning

CoreLine innfelt gen 4

Vi introduserer Philips CoreLine innfelt gen4 – en elegant, moderne og energieffektiv belysningsløsning for kontorer, utdanning og helsevesen. Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm, høyere effektivitet, lengre levetid og enklere montering med hurtigkoblinger eller Wieland-koblinger innfrir den innfelte Philips CoreLine gen4-lampen Philips-løftet om innovative og brukervennlige kvalitetsarmaturer. Vår toppmoderne LED-teknologi sikrer at den innfelte CoreLine-belysning er både miljøvennlig og kostnadseffektiv, slik at du kan spare penger på strømregningen og bidra til å redusere karbonavtrykket ditt. Oppgrader belysningen for kontorer, klasserom og helseforetak med innfelt CoreLine-belysning i dag, og få sterk belysning med lang levetid som passer perfekt til alle typer interiør.

Fordeler

- Energieffektiv: Toppmoderne LED-teknologi sikrer at innfelte CoreLine-armaturer er både miljøvennlige og kostnadseffektive, slik at du kan spare penger på strømregningen og bidra til å redusere karbonavtrykket ditt
- Lyst og effektivt: Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm gir innfelte CoreLine-armaturer sterk og effektiv belysning i hjemmet, på kontoret eller i klasserommet.
- Enkel installasjon: Hurtigkoblinger gjør installasjonen til en lek, noe som sikrer en problemfri og brukervennlig opplevelse.
- Moderne design: Med sin slanke og moderne design passer CoreLine innfelt gen4 til alle typer interiør, og forbedrer atmosfæren i ethvert rom.
- Langtidsholdbar: Forbedret effektivitet og lang levetid sikrer miljøvennlig belysning i mange år.

CoreLine innfelt gen 4


Funksjoner

- Høyere lumenpakker på opptil 6800 lm (erstatte 2 konvensjonelle lyskilder på 58 W) gir sterk og effektiv belysning
- Forbedret effektivitet: opptil 160 lm/W for energisparende og miljøvennlig belysning
- Forbedret levetid: L90@50K timer/ L80@100K timer for langvarig og holdbar belysning
- Nødbelysning via EL-sett (innfelt) for ekstra sikkerhet og trygghet
- Plastfri emballasje for en miljøvennlig løsning
- EPD-er finnes for alle gjeldende produkter
- Forbedret alt-i-ett-driver: mer brukervennlig uten DIP-brytere

Søknad

- Kontorer
- Helse
- Utdanning

Målskisse



Produkt detaljer



CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side



CoreLine recessed G4 W60L60 OC
Optical window

CoreLine innfelt gen 4

Produkt detaljer



CoreLine recessed G4 W30L120
OC Optical window



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail



CoreLine recessed G4 W60L60
DPP



CoreLine G4 WIA driver side




CoreLine recessed G4 PSU
W60L60 back side detail



CoreLine recessed G4 W30L120
DPP



CoreLine recessed G4 W60L60
NOC Optical window




CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail



CoreLine G4 WIA driver

CoreLine innfelt gen 4


Produkt detaljer



CoreLine recessed G4 PSD
W30L120 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side




CoreLine recessed G4 W60L60
side view




CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back




CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side



CoreLine recessed G4 PSD
W60L60 back side detail
dipswitches



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back



CoreLine recessed G4 W30L120
side view

CoreLine innfelt gen 4

Produkt detaljer

CoreLine G4 PSD All in lumen selectable side



CoreLine recessed G4 PSD W30L120 back side



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20/44
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsetemperaturer mellom	-10 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	KEMA Nederland
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	145 lm/W	4 000 lm
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	156 lm/W	4 300 lm
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3 400 lm
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3 400 lm
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	156 lm/W	4 300 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder	911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder	911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder

CoreLine innfelt gen 4

Order Code	Full Product Name	Optikktype
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Svært bredstrålet
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder

Order Code	Full Product Name	Optikktype
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	27,5 W
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	27,5 W
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	38,5 W
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	38,5 W
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	38,5 W
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	38,5 W
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	38,5 W
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	27,5 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	Ja
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	Nei


Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	Nei
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	Ja
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401841287	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401841487	RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401840787	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401840987	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401841087	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38,0.38)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401841187	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401840687	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC	(0.44,0.40)SDCM<3
911401840887	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3
911401841387	RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38,0.38)SDCM<3


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841187






Polar Normal (separate) - null - 911401841487




Polar Normal (separate) - null - 911401840787


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401840687



Polar Normal (separate) - null - 911401840987



Polar Normal (separate) - null - 911401840887



Polar Normal (separate) - null - 911401841287

Polar Normal (separate) - null - 911401841087

Polar Normal (separate) - null - 911401841387

